



GreenSpace Accent, elbow

**RS342B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB WH CW-
L**

GreenSpace Accent, elbow, 38.5 W, 3900 lm, 3000 K, DALI,
Bred lysstråle, Hvit

Takket være GreenSpace Accent-familien kan detaljister og bygningsoperatører bytte fra CDM til LED og dra nytte av fordelene med lyskvaliteten til Philips PerfectAccent, samt betydelige energibesparelser – alt dette med en rimelig investeringskostnad. GreenSpace Accent Elbows faste form gjør ettermontering raskt og enkelt for en enkelt installatør. For matforhandlere kommer GreenSpace Accent Elbow med spesielle lysoppskrifter for å forbedre butikkens atmosfære og vise varene i deres aller beste lys: Fresh Food Champagne er den perfekte løsningen for visning av frukt, grønnsaker, ost, brød og bakverk i en varm belysning, mens Fresh Food Meat skaper det beste lyset for fremheving av kjøtt i en kjølig, naturlig atmosfære. Klesforhandlere kan også velge fra et utvalg av lyse varianter: CrispWhite er det klare valget for å få farger til å virke sterke og intense, samtidig som hvitt forblir hvitt, og PremiumWhite er det beste CDM-alternativet for høy fargegjengivelse i en varm belysningsatmosfære.

Warnings and safety

- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned
- Produktet må monteres utenfor rekkevidde. Det er kun mulig å manipulere produktet når det er varmt, ved bruk av en isolert hanske

Produktdata

Generell informasjon		Sokkelbase	
Lampefamiliekode	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]	Lyskilden kan byttes ut	Nei

GreenSpace Accent, elbow

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Forkobling	-
Driver inkludert	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Produktseriekode	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Effekt
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	-
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	3 900 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	101,2987012987013 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥90
Antall lyskilder	1
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	Premium hvit med CRI ≥ 90
Optisk type	Bred lysstråle
Type optisk deksel	Kule/deksel av akryl, klar
Armatyr lysstråle spredning	36°

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	20,4 A
Innløpstad	0,195 ms
Effektforbruk	38,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	Ledning med Wieland-/Adels-kompatibel plugg, 3-pols
Antall produkter på MCB på 16 A type B	24

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, eksternt
Kontrollgrensesnitt	DALI

Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
--------------------------	-----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Polyamid
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	228 mm
Total bredde	193 mm
Total høyde	156 mm
Total diameter	193 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	156 x 193 x 228 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.42, 0.39) SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L80

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RS342B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB WH CW-L
Fullstendig produktnavn	RS342B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB WH CW-L
Full EOC	871869697260100
Bestillingskode	97260100
Materialenr. (12NC)	910500459020
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696972601
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696972601

GreenSpace Accent, elbow

Målskisse

