



StyliD PremiumWhite

ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH

STYLID COMPACT G3 SURFACE, LED Module, system flux 2000 lm, PremiumWhite med CRI ≥ 90 , Nätaggregat, DC-kompatibelt för central nödbelysning, Smalstrålande ljusfördelning, Vit

Letar du efter energieffektiv butiksbelysning av hög kvalitet och god färgåtergivning? Då är StyliD PremiumWhite det perfekta valet. Den här spännande belysningslösningen ger dig samma gnistrande ljuseffekter som den konventionella CDM-belysning du är van vid.

Produktdata

Allmän information		Ljusteknik	
Lampfamiljskod	LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]	Ljusflöde	2 000 lm
Sockel	- [-]	Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Utbytbar ljuskälla	Nej	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	93,02325581395348 lm/W
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Färgåtergivningsindex	≥ 90
Driftdon	-	Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Driftdon ingår	Ja	Ljuskällans färg	PremiumWhite med CRI ≥ 90
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	Optiktyp	Smalstrålande ljusfördelning
Produktfamiljskod	ST740C [STYLID COMPACT G3 SURFACE]	Typ av optisk kåpa	-
		Armaturens ljusstrålefördelning	10°
		Lighting Technology	LED
		CE-märkning	Ja
		Garantitid	5 år
		Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
		ENEC-märkning	ENEC-märkning
		Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
		EU RoHS-kompatibel	Ja

StyliD PremiumWhite

Enhetlig bländmärkning	Not applicable
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	20 A
Ingåendetid	0,25 ms
Effektförbrukning	21,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	32
Temperatur	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Nättaggregat, DC-kompatibelt för central nödbelysning
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	metall/plast
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Glas
Fixation material	Polyamid
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	218 mm
Total bredd	89 mm
Total höjd	179 mm

Mått (höjd x bredd x djup)	179 x 89 x 218 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.42, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd 5 % på 50 000 tim	
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH
Fullständigt produktnamn	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH
Full EOC	871869697295300
Beställningsnummer	97295300
Materialnummer (12NC)	910500459033
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696972953
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718696972953

Måttskiss



