



StyliD PremiumWhite

ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH

STYLID COMPACT G3 TRACK, LED Module, system flux 2000 lm, Premium hvit med CRI ≥ 90 , Strømforsyningsenhet, DC-kompatibel for sentral nødbelysning, Smalstrålet, Hvit

Ser du etter høy lyskvalitet og utmerket fargegjengivelse i butikken uten å ville gå på kompromiss med energibesparelser, er StyliD PremiumWhite nøyaktig det du ser etter. Denne spennende løsningen gir samme gnistrende lyseffekt som tradisjonell CDM-belysning. Så nå kan du trygt gå over til LED!

Produktdata

Generell informasjon		ENEC-merke	
Lampefamiliekode	LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskilden kan byttes ut	Nei	I samsvar med EU RoHS	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Teknisk belysning	
Driver inkludert	Ja	Lysytelse	2 000 lm
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Produktseriekode	ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	93,02325581395348 lm/W
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥ 90
CE-merke	Ja	Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Garantiperiode	5 år	Lyskildefarge	Premium hvit med CRI ≥ 90
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater	Optisk type	Smalstrålet
		Type optisk deksel	Klart glass
		Armaturs lysstråle spredning	10°
		Enhettlig rangering av blandingstall (CEN)	Not applicable
		Drift og elektronikk	
		Inngangsspenning	220 til 240 V

StyliD PremiumWhite

Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	20 A
Innløpstad	0,25 ms
Effektforbruk	21,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	32

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet, DC-kompatibel for sentral nødbelysning
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Metall/plast
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Glass
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	258 mm
Total bredde	89 mm
Total høyde	179 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	179 x 89 x 258 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
--------------------------	------------------------

Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.42, 0.38) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L80

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH
Fullstendig produktnavn	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH
Full EOC	871869697296000
Bestillingskode	97296000
Materialenr. (12NC)	910500459034
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696972960
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718696972960

Målskisse



