



StyliD PremiumWhite

ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH

STYLID COMPACT G3 SURFACE, LED Module, system flux 3900 lm, Первоклассный белый CRI≥90, Источник питания (Вкл./Выкл.), Средний световой пучок, Белый

Если вы заинтересованы в высоком качестве света и цветопередачи в вашем магазине, сохранив, при этом энергоэффективность, светильник StyliD PremiumWhite — именно то, что вам нужно. Это решение обеспечивает такие же яркие световые эффекты, как и традиционные световые решения CDM. Теперь вы можете уверенно переходить на светодиодные технологии!

Данные о продукции

Общая информация		Технические характеристики освещения	
Код лампового семейства	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]	Код семейства продуктов	ST740C [STYLID COMPACT G3 SURFACE]
Цоколь	- [-]	Осветительная технология	LED
Сменный источник света	Нет	Маркировка CE	Да
Количество единиц ПРА	1 шт.	Гарантийный период	5 лет
ПРА	-	Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Драйвер в комплекте	Да	Сертификат ENEC	Знак ENEC
Примечания	* — По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.		
		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
		Соответствие стандарту EU RoHS	Да
		Светоотдача	3 900 лм
		Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
		Эффективность (номинальная) (ном.)	101,2987012987013 лм/В
		Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥90

StyliD PremiumWhite

Ширина светового пучка источника света	120 °
Цвет источника света	Первоклассный белый CRI≥90
Оптический тип	Средний световой пучок
Тип оптической крышки	-
Светораспределение светильника	30°
Универсальная оценка бликования CEN	Not applicable

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	22 A
Время пуска	0,26 ms
Энергопотребление	38,5 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	24

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От +10 °C до +40 °C
--------------------------------------	---------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светототдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Металл/пластик
Материал отражателя	Поликарбонат с алюминиевым покрытием
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Полиметилметакрилат
Материал фиксации	Полиамид
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	218 мм
Общая ширина	89 мм

Общая высота	179 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	179 x 89 x 218 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.42, 0.38) SDCM <3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Название продукта для заказа	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH
Полное название продукта	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH
Полный код продукта	871869697299100
Код заказа	910500459037
Материал № (12NC)	910500459037
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696972991
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718696972991

Чертеж размеров



