



StyliD PremiumWhite

ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH

STYLID COMPACT G3 TRACK, LED Module, system flux 3900 lm, Biały premium z CRI ≥ 90 , Zasilacz (wł./wyl.), Średni rozsył światła, Biel

Jeśli potrzebujesz idealnego światła o odpowiedniej barwie do swojego sklepu oraz oczekujesz ograniczenia opłat za energię elektryczną, to projektor StyliD PremiumWhite jest rozwiązaniem dla Ciebie. Ten układ oświetleniowy oferuje takie samo soczyste światło co konwencjonalne systemy CDM. Teraz możesz więc bez przeszkód przejść na oświetlenie w technologii LED.

Dane produktu

Informacje ogólne		Okres gwarancji	
Kod rodziny lamp	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]	Oznaczenie palności	5 lat
Wymienne źródło światła	Nie	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
W zestawie sterownik	Tak	Test rozżarzonego drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.	Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Rodzina produktów		Dane techniczne oświetlenia	
Lighting Technology	LED	Strumień Świetlny	3 900 lm
Znak CE	Tak	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	101,2987012987013 lm/W
		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥ 90
		Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
		Barwa źródła światła	Biały premium z CRI ≥ 90
		Typ optyki	Średni rozsył światła

Typ klosza	Szyba przezroczysta
Kąt rozsyłu światła oprawy	30°

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	22 A
Czas rozruchu	0,26 ms
Zużycie energii	38,5 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szybkorozłączka i odciażka
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	24

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz (wł./wyt.)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Metal/plastik
Materiał reflektora	Pokryty poliwęglanem i aluminium
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	Polimetakrylan metylu
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	258 mm
Całkowita szerokość	89 mm
Całkowita wysokość	179 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	179 x 89 x 258 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.42, 0.38) SDCM <3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu	5 %
sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L80

Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH
Pełna nazwa produktu	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH
Full EOC	871869697300400
Kod zamówienia	97300400
Materiał Nr (12NC)	910500459038
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696973004
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718696973004

Rysunki techniczne



