



LuxSpace Accent

RS740B LED39S/PW930 PSE-E MB WH

LuxSpace Accent Compact G3, LED Module, system flux 3900 lm, Prémiová biela s indexom CRI ≥ 90 , Napájacia jednotka kompatibilná s DC (jednosmerný prúd), externá, Stredné vyžarovanie, Biela RAL 9003

Maloobchodníci čoraz intenzívnejšie zápasia s rastúcimi cenami energie. Zároveň však musia zachovať doterajšiu kvalitu svetla, flexibilitu architektonickej integrácie a vhodné svetelné efekty, aby upútali pozornosť zákazníkov. V neposlednom rade potrebujú také riešenia, ktoré budú pripravené na budúce zmeny a umožnia im zavádzať v obchode koncepcie, ktoré ich odlišia od konkurencie. Vytvára vysokokvalitné svetlo, intenzitu lúča a dosahuje vynikajúcu svetelnú účinnosť. Svetidlo LuxSpace Accent je ideálnym energeticky úsporným riešením, ktoré poskytuje širokú škálu možností osvetlenia pre dnešné náročné prostredie maloobchodných predajní.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie			
Kód radu svetelného zdroja	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]		doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Kód radu produktov	RS740B [LuxSpace Accent Compact G3]
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Technológia osvetlenia	LED
Vrátane napájacia	Áno	Hodnotový rebríček	Technické údaje
Poznámky	* – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svetidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svetidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej	Značka CE	Áno
		Záručná lehota	5 roky
		Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
		Značka ENEC	Značka ENEC
		Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
		V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Svetelné technické

Svetelný tok	3 900 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	108 lm/W
Index podania farieb (CRI)	≥90
Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Farba svetelného zdroja	Prémiová biela s indexom CRI ≥ 90
Typ optiky	Stredné vyžarovanie
Typ optického krytu	Číre sklo
Rozptyl svetelného lúča svietidla	30°
Jednotná miera oslnenia CEN	Not applicable

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Počiatočná spotreba pri CLO	- W
Priemerná spotreba pri CLO	- W
Nárazový prúd	4,4 A
Čas zapínania	25 ms
Spotreba	36 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Zástrčný konektor a odľahčenie tahu
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	36

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	0 až +35 °C
--------------------------------	-------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájacia jednotka kompatibilná s DC (jednosmerný prúd), externá
Ovládacie rozhranie	-
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliník
Materiál reflektora	Polykarbonát s vrstvou hliníka
Optický materiál	Polykarbonát
Materiál optického krytu	Polykarbonát
Materiál upevnenia	-

Farba telesa	Biela RAL 9003
Povrchová úprava optického krytu	Číra
Celková výška	126 mm
Celkový priemer	106 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	5 %
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h	5 %
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L80

Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	Nevzťahuje sa na zariadenie
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RS740B LED39S/PW930 PSE-E MB WH
Úplný názov produktu	RS740B LED39S/PW930 PSE-E MB WH
Úplný kód produktu	871869697310300
Objednávkový kód	97310300
Č. materiálu (12NC)	910500459048
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696973103
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718696973103

Rozmerový obrázok

