



LuxSpace Accent

RS741B LED49S/PW930 PSE-E MB WH

LuxSpace Accent Compact G3, LED module, system flux 4900 lm, Premium beyaz, CRI $\geq$ 90, DC uyumlu, harici güç kaynağı ünitesi, Orta genişlikte ışın, Beyaz

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, alışıktı oldukları ışık kalitesini sürdürmeye, mimari entegrasyonda esnekliğe ve müşterinin dikkatini çekecek doğru ışık efektlerine ihtiyaç duymaktalar. Ayrıca, mağazalarında kendilerini farklı kılacak konsept uygulamalarını sağlayacak, gelecekte de kullanabilecekleri çözümlere gereksinimleri var. Yüksek kaliteli ışık, zarif ışınlar ve sıra dışı bir aydınlatma verimi sağlayan LuxSpace Accent, moda mağazaları için CrispWhite ve süpermarketler için Food recipes gibi geniş bir aydınlatma yelpazesini kapsadığından, günümüzün zorlu perakende uygulamaları için ideal enerji tasarrufu çözümüdür.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Ürün ailesi kodu	RS741B [LuxSpace Accent Compact G3]
Lamba ailesi kodu	LED49S [LED module, system flux 4900 lm]	Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Değer merdiveni	Teknik özellikler
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	CE işareti	Evet
Tertibat dahildir	Evet	Garanti süresi	5 yıl
Açıklamalar	* -Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.		
		Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
		ENEC işareti	ENEC işareti
		Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.
		EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları			
		Işık Akısı	4.900 lm
		İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K

LuxSpace Accent

Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	98,98989898989899 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥90
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	Premium beyaz, CRI≥90
Optik sistem türü	Orta genişlikte ışın
Optik kapak tipi	Şeffaf cam
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	30°

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W W
Kalkış Akımı	23,5 A
Ani akım süresi	0,272 ms
Güç Tüketimi	49,5 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarma özelliği
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	24

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 - +40 °C
-------------------------	--------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	DC uyumlu, harici güç kaynağı ünitesi
Kontrol arabirimi	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon alüminyum kaplı
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz

Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Genel yükseklik	126 mm
Toplam çap	130 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.42, 0.39) SDCM <3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte	5 %
kontrol tertibatı arıza oranı	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte	L80
lümen bakım	

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Rastgele anahtara uygun	Evet

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	RS741B LED49S/PW930 PSE-E MB WH
Tam ürün adı	RS741B LED49S/PW930 PSE-E MB WH
Tam ürün kodu	871869697320200
Sipariş kodu	97320200
Malzeme No. (12NC)	910500459058
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696973202
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718696973202

Boyutlu çizim



