



GreenSpace Accent Gridlight

GD302B LED39S/830 PSD-E MB WH

GreenSpace Accent Gridlight, LED module 3500 lm, Теплый белый 830, Источник питания постоянного тока с интерфейсом DALI, внешний, Ширина светового пучка 24°, Класс безопасности II, Белый

Благодаря линейке GreenSpace Accent владельцы магазинов и операторы зданий теперь могут перейти с освещения CDM на светодиоды и значительно сэкономить электроэнергию при разумных начальных инвестициях. Стандартный профиль решетчатого светильника GreenSpace Accent и специальный световой поток упрощают и ускоряют монтаж новых ламп. Более того, решетчатые светильники предлагают множество вариантов системной интеграции и диммирования, в т. ч. проводных и беспроводных. Для розничных магазинов модных товаров и продуктов питания решетчатый светильник GreenSpace Accent доступен со светодиодами особых оттенков и схемами светодиодов для свежих продуктов, чтобы выставить ваш товар в наилучшем свете. Перейдите на страницы «Мода» и «Продукты питания» нашего каталога, чтобы узнать больше о светильниках PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost и Champagne.

Предупреждение и условия безопасности

- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED35 [LED module 3500 lm]
Цоколь	- [-]
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	2 шт.
ПРА	-
Драйвер в комплекте	Да
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.
Код семейства продуктов	GD302B [GreenSpace Accent Gridlight]
Осветительная технология	LED
Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
Маркировка CE	Да
Гарантийный период	5 лет
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	7 800 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	123,80952380952381 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥80
Ширина светового пучка источника света	120 °
Цвет источника света	Теплый белый 830
Оптический тип	Ширина светового пучка 24°
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон
Светораспределение светильника	24°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220–240 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	20,4 A
Время пуска	0,195 ms
Энергопотребление	63 B
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода
Кабель	-

Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 A, тип B	24
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От +10 °C до +40 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания постоянного тока с интерфейсом DALI, внешний
Интерфейс управления	Цифровой адресуемый интерфейс управления освещением DALI
Постоянная светоотдача	Нет
Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Поликарбонат с алюминиевым покрытием
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Полиамид
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Матовое
Общая длина	366 мм
Общая ширина	194 мм
Общая высота	100 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	100 x 194 x 366 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.43,0.40) SDCM <3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Максимальный уровень диммирования	1%
Подходит для случайного переключения	Да

GreenSpace Accent Gridlight

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	GD302B LED39S/830 PSD-E MB WH
Полное название продукта	GD302B LED39S/830 PSD-E MB WH
Полный код продукта	871869907629000
Код заказа	910500459241
Материал № (12NC)	910500459241

Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699076290
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718699076290

Чертеж размеров

