



CoreLine Waterproof

WT120C LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500

CoreLine Waterproof, 48 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Med tekstur, IP65, IK08, TW1, Adels

CoreLine Waterproof lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Tradisjonelle vanntette lysarmaturer med lysrør fra 18 til 58 W kan erstattes direkte med CoreLine Waterproof-produkter. Med den slanke og stilige designen beholder den sin velkjente og anerkjente arkitektur. Montering er rask og enkel takket være den effektive designen. CoreLine Waterproof gir bedre bredstrålet lysfordeling som i sin tur gir ukomplisert og virkningsfull belysning. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og de er klare til å brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety

- UV-stråling kan skade materialet over tid og føre til at den vanntette forseglingen og IP66-klassifiseringen går tapt.
- Ikke installer armaturen der den blir utsatt for direkte sollys.

Produktdata

Generell informasjon		
Lampefamiliekode	-	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	
Driver inkludert	Ja	
Gjennomkobling	Gjennomkobling, 1-fase	
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold	
		mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Produktseriekode	WT120C [Coreline Waterproof]	
Lighting Technology	LED	
Verditrapp	Effekt	
CE-merke	Ja	
Garantiperiode	5 år	
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennebare overflater	
ENEC-merke	ENEC-merke	
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	

CoreLine Waterproof

I samsvar med EU RoHS	Ja
-----------------------	----

Teknisk belysning

Lysytelse	6 000 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	125 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	-
Armaturs lysstråle spredning	110°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	25

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	29 A
Innløpstid	0,305 ms
Effektforbruk	48 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Vanntett ekstern plug-in kontakt, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	13

Kabling

Tilkoblingstype	Adels
-----------------	-------

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +35 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optisk materiale	-
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Grå
Optisk deksel/linsefinish	Med tekstur

Total lengde	1 612 mm
Total bredde	87 mm
Total høyde	96 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	96 x 87 x 1612 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Strømforkbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L75
50000 h	

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WT120C LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500
Fullstendig produktnavn	WT120C LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500
Full EOC	871869916319800
Lokal kodebeskrivelse	3354088
Bestillingskode	16319800
Materialenr. (12NC)	910500459303
Lokal bestillingskode	3354088
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699163198
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699163198

CoreLine Waterproof

Målskisse

