



GreenSpace Accent-lyskaster Gen1

ST320T LED27S/840 PSU MB WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR, LED module 2700 lm, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet (på/av), Mellomstrålet, Hvit

Takket være GreenSpace Accent-familien kan detaljister og bygningsoperatører bytte fra CDM til LED og dra nytte av fordelene fra lyskvaliteten til Philips PerfectAccent, samt betydelige energibesparelser. Alt dette med en rimelig investeringskostnad. GreenSpace Accent Projectors vanlige 3C-adapter og spesifikke lumenpakker gjør ettermontering rask og enkel. For mote- og matbutikker er GreenSpace Accent-lyskaster tilgjengelig med spesielle lysvarianter og LED-oppskrifter, slik at klærne og matvarene kan vises i et best mulig lys. Sjekk vår Mote- og Matkatalogsider for å finne ut mer om CrispWhite, PremiumWhite, Ferskmat kjøtt og Ferskmat champagne.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	LED27 [LED module 2700 lm]		gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Sokkelbase	- [-]	Produktseriekode	ST320T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR]
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Lighting Technology	LED
Antall utstyrsenheter	1 enhet	CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja	Garantiperiode	5 år
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
		ENEC-merke	ENEC-merke
		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek

GreenSpace Accent-lyskaster Gen1

I samsvar med EU RoHS	Ja
-----------------------	----

Teknisk belysning

Lysytelse	2 800 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	119,14893617021276 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Antall lyskilder	1
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	Mellomstrålet
Type optisk deksel	Kule/deksel av polymetylmetakrylat
Armaturs lysstråle spredning	24°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	18,6 A
Innløpstid	0,240 ms
Effektforbruk	23,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	-
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	32

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Polyamid

Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	182 mm
Total bredde	114 mm
Total høyde	193 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	193 x 114 x 182 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L80

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	ST320T LED27S/840 PSU MB WH
Fullstendig produktnavn	ST320T LED27S/840 PSU MB WH
Full EOC	871869916661800
Bestillingskode	16661800
Materialenr. (12NC)	910500459379
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699166618
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699166618

GreenSpace Accent-lyskaster Gen1

Målskisse

