



LuxSpace Accent

RS752B LED49S/827 PSED-VLC-E WB WH LIN

LuxSpace Accent, 40 W, 4750 lm, 2700 K, DALI, Fascio largo, Bianco

I retailer devono misurarsi sempre più con il progressivo aumento dei prezzi dell'energia elettrica, e contemporaneamente garantire una luce di qualità, flessibilità di integrazione nell'architettura e i giusti effetti di luce per attirare l'attenzione dei consumatori. Inoltre, richiedono soluzioni che consentano loro di differenziare i propri punti vendita. Offrendo luce di alta qualità, un fascio accattivante ed un'eccezionale efficacia luminosa, LuxSpace Accent è la soluzione a efficienza energetica ideale per le applicazioni nell'attuale mondo della vendita al dettaglio. Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni di illuminazione, inclusi CrispWhite per i negozi di moda e le ricette Food per i supermercati.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Tier	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Marchio CE	Sì
Numero di riduttori	1 unità	Periodo di garanzia	5 anni
Driver incluso	Sì	Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Note	* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.	Marchio ENEC	Marchio ENEC
Codice famiglia prodotto	RS752B [LuxSpace Accent Performance G3]	Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 5 s
Lighting Technology	LED	Conformità a RoHS EU	Sì
		Dati tecnici di illuminazione	
		Flusso luminoso	4.750 lm
		Temperatura del colore correlata	2700 K
		Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	119 lm/W
		Indice di resa cromatica (CRI)	≥80

LuxSpace Accent

Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °
Colore sorgente luminosa	827 bianco caldo
Tipo di ottica	Fascio largo
Tipo copertura ottica	Ottica con sistema lenti lineari forma ovale
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	30° x 60°

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Consumo energetico CLO iniziale	- W
Consumo energetico CLO medio	- W
Corrente di spunto	5,3 A
Tempo di spunto	0,7 ms
Consumo energetico	40 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione e scarico di trazione
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	30

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da +10 a +40° C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione con interfaccia DALI, compatibile CC, esterna
Controlli e interfacce	DALI
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	Alluminio
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	-
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	231 mm
Larghezza complessiva	168 mm
Altezza complessiva	126 mm

Diametro complessivo	168 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	126 x 168 x 231 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento II

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.46, 0.41) SDCM <3
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L80

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello massimo di attenuazione	1%
Adatto per la commutazione casuale	Sì

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	RS752B LED49S/827 PSED-VLC-E WB WH LIN
Nome completo prodotto	RS752B LED49S/827 PSED-VLC-E WB WH LIN
Full EOC	871869916744800
Codice d'ordine	16744800
Codice materiale (12NC)	910500459455
Codice locale	16744800
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699167448
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8718699167448

Disegno tecnico

