



# Luxspace Accent Compact elbow

RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH

Luxspace Accent Compact elbow, 14.4 W, 1700 lm, 3000 K, Fascio largo, Bianco

I commercianti devono misurarsi sempre più con il progressivo aumento dei prezzi dell'energia elettrica, dovendo al contempo garantire la qualità della luce a cui sono abituati, la flessibilità di integrazione nell'architettura e i giusti effetti di luce per attirare l'attenzione dei consumatori. Inoltre, richiedono soluzioni a prova di futuro che consentiranno loro di implementare concetti di differenziazione nel punto vendita. Offrendo luce di alta qualità, fascio accattivante ed eccezionale efficacia luminosa, LuxSpace Accent è la soluzione ideale a efficienza energetica per le impegnative applicazioni nell'attuale mondo della vendita al dettaglio. Con un fattore di forma estremamente compatto e discreto, LuxSpace Accent Compact versione a gomito offre prestazioni ottiche elevate e una gamma completa di opzioni di puntamento. Per i commercianti che operano nel campo della moda e dei generi alimentari, è disponibile con speciali ricette luminose e ricette LED per mostrare al meglio i capi d'abbigliamento e i prodotti alimentari freschi.

## Dati del prodotto

| Informazioni generali          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice famiglia lampada        | LED17S [LED module, system flux 1700 lm]                                                                                   | dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10. |
| Sorgente luminosa sostituibile | No                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
| Numero di riduttori            | 1 unità                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |
| Driver incluso                 | Sì                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
| Note                           | * Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": |                                                                                                                                                                                                 |
| Codice famiglia prodotto       | RS742B [LuxSpace Accent Compact G3]                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |
| Lighting Technology            | LED                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |
| Tier                           | Specifiche tecniche                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |

## Luxspace Accent Compact elbow

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Marchio CE                | Si                                                  |
| Periodo di garanzia       | 5 anni                                              |
| Marchio di infiammabilità | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Marchio ENEC              | Marchio ENEC                                        |
| Test filo incandescente   | Temperatura 650 °C, durata 5 s                      |
| Conformità a RoHS EU      | Si                                                  |

### Dati tecnici di illuminazione

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Flusso luminoso                                   | 1700 lm          |
| Temperatura del colore correlata                  | 3000 K           |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)           | 118 lm/W         |
| Indice di resa cromatica (CRI)                    | ≥80              |
| Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa | 120 °            |
| Colore sorgente luminosa                          | 830 bianco caldo |
| Tipo di ottica                                    | Fascio largo     |
| Tipo copertura ottica                             | -                |
| Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa        | 33°              |

### Funzionamento e parte elettrica

|                                                                   |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tensione in ingresso                                              | Da 220 a 240 V                               |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz                                  |
| Consumo energetico CLO iniziale                                   | - W                                          |
| Consumo energetico CLO medio                                      | - W                                          |
| Corrente di spunto                                                | 18,6 A                                       |
| Tempo di spunto                                                   | 0,24 ms                                      |
| Consumo energetico                                                | 14,4 W                                       |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                                          |
| Connessione                                                       | Connettore a pressione e scarico di trazione |
| Cavo                                                              | -                                            |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 34                                           |

### Temperatura

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Range temperatura ambiente | Da +10 a +40° C |
|----------------------------|-----------------|

### Controlli e dimmerazione

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dimmerabile                           | No                                      |
| Driver/unità di potenza/trasformatore | Unità di alimentazione esterna (On/Off) |
| Controlli e interfacce                | -                                       |
| = Emissione luminosa costante         | No                                      |

### Meccanica e corpo

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Materiale del corpo      | Alluminio                            |
| Materiale del riflettore | Polycarbonato rivestito in alluminio |
| Materiale ottico         | Polycarbonato                        |

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Materiale copertura ottica/lenti              | Polycarbonato      |
| Materiale fissaggio                           | -                  |
| Colore alloggiamento                          | Bianco             |
| Finitura copertura ottica/lenti               | Trasparente        |
| Lunghezza complessiva                         | 179 mm             |
| Larghezza complessiva                         | 134 mm             |
| Altezza complessiva                           | 109 mm             |
| Diametro complessivo                          | 134 mm             |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 109 x 134 x 179 mm |

### Approvazione e applicazione

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| e una gestione termica                       | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02 [0,2 J standard]                        |
| Rating di sostenibilità                      | -                                            |
| Classe di protezione IEC:                    | Classe di isolamento II                      |

### Performance iniziale (conforme a IEC)

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Tolleranza al flusso luminoso | +/-10%               |
| Cromaticità iniziale          | (0.43, 0.40) SDCM <3 |
| Tolleranza consumo energetico | +/-10%               |

### Performance nel tempo (conforme a IEC)

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 5 % |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | L80 |

### Condizioni di applicazione

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C |
| Adatto per la commutazione casuale  | Si    |

### Dati del prodotto

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Nome prodotto ordine                        | RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH |
| Nome completo prodotto                      | RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH |
| Full EOC                                    | 871869916785100               |
| Codice d'ordine                             | 16785100                      |
| Codice materiale (12NC)                     | 910500459490                  |
| Codice locale                               | 16785100                      |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                             |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718699167851                 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 1                             |
| EAN/UPC - Case                              | 8718699167851                 |

## Luxspace Accent Compact elbow

### Disegno tecnico

