



# GreenSpace Accent Cardanic

## RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Cardanic, 14.4 W, 1800 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Biela

Vďaka radu GreenSpace Accent teraz môžu obchodníci a prevádzkovatelia budov prejsť z technológie CDM na LED a využívať výhody kvality svetla Philips PerfectAccent a dosahovať významné úspory energie – to všetko s primeranými počiatočnými investíciami. Svetidlá GreenSpace Accent Cardanic s bežným a špecifickým spôsobom odpájania zaisťujú rýchlu a jednoduchú výmenu. Pre predajne s módnym oblečením a potravinami je svetidlo GreenSpace Accent Cardanic k dispozícii so špeciálnymi svetelnými odtieňmi a zmesami LED, ktoré ukážu ponúkané oblečenie a čerstvé potraviny v tom najlepšom svetle. Na stránkach katalógu venovaných móde a potravinám nájdete ďalšie informácie o verziách CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat a Fresh Food Champagne.

### Údaje o produkte

| Všeobecné informácie        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kód radu svetelného zdroja  | LED17S [LED module, system flux 1700 lm]                                                                                                                       | zachovaní svetelného toku medzi svetidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10. |                                     |
| Pätica                      | - [-]                                                                                                                                                          | Kód radu produktov                                                                                                                           | RS343B [GREENSPACE ACCENT CARDANIC] |
| Vymeniteľný svetelný zdroj  | Nie                                                                                                                                                            | Technológia osvetlenia                                                                                                                       | LED                                 |
| Počet jednotiek predradníka | 1 jednotka                                                                                                                                                     | Hodnotový rebríček                                                                                                                           | Výkon                               |
| Predradník                  | -                                                                                                                                                              | Značka CE                                                                                                                                    | Áno                                 |
| Vrátane napájača            | Áno                                                                                                                                                            | Záručná lehota                                                                                                                               | 5 roky                              |
| Poznámky                    | * – Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svetidiel – január 2018“: zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v | Značka horľavosti                                                                                                                            | Pre montáž na bežne horľavé povrchy |
|                             |                                                                                                                                                                | Značka ENEC                                                                                                                                  | Značka ENEC                         |

# GreenSpace Accent Cardanic

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Požiarna odolnosť               | Teplota 650 °C, trvanie 30 s |
| V súlade s požiadavkami EU RoHS | Áno                          |

## Svetelné technické

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Svetelný tok                           | 1 800 lm                         |
| Náhradná teplota chromatickosti (men.) | 4000 K                           |
| Merný výkon (menovitý) (nom.)          | 125 lm/W                         |
| Index podania farieb (CRI)             | ≥80                              |
| Možnosť vyžarovania svetelného zdroja  | 120 stupeň (stupne)              |
| Farba svetelného zdroja                | 840 neutrálna biela              |
| Typ optiky                             | Široké vyžarovanie               |
| Typ optického krytu                    | Polykarbonátový opál, satinovany |
| Rozptyl svetelného lúča svietidla      | 36°                              |

## Prevádzkové a elektrické

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Vstupné napätie                   | 220 až 240 V |
| Sieťová frekvencia                | 50 to 60 Hz  |
| Nárazový prúd                     | 18,6 A       |
| Čas zapínania                     | 240 ms       |
| Spotreba                          | 14,4 W       |
| Účinnosť (zlomok)                 | 0.9          |
| Zapojenie                         | -            |
| Kábel                             | -            |
| Počet produktov na MCB 16 A typ B | 32           |

## Teplota

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Široký rozsah okolitých teplôt | +10 až +25 °C |
|--------------------------------|---------------|


## Ovládanie a stmievanie

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Stmievateľné                         | Nie                                |
| Napájač/napájací zdroj/transformátor | Externý napájací zdroj (zap./vyp.) |
| Konštantný svetelný výkon            | Nie                                |

## Mechanické časti a teleso

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Materiál telesa          | Hliník                         |
| Materiál reflektora      | Polykarbonát s vrstvou hliníka |
| Optický materiál         | Polykarbonát                   |
| Materiál optického krytu | Polykarbonát                   |

## Rozmerový obrázok



|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Materiál upevnenia               | Oceľ   |
| Farba telesa                     | Biela  |
| Povrchová úprava optického krytu | Matná  |
| Celková výška                    | 135 mm |
| Celkový priemer                  | 190 mm |

## Schválenie a použitie

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Krytie IP                        | IP20 [Ochrana pred dotykom rukou] |
| Kód krytia IP (mechanický náraz) | IK02 [0,2 J, štandardné]          |
| Trieda ochrany IEC               | Bezpečnostná trieda II            |

## Počiatkový výkon (súlud s požiadavkami IEC)

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Tolerancia svetelného toku | +/-10%           |
| Počiatková chromatickosť   | (0.3818, 0.3797) |
| Tolerancia spotreby        | +/-10%           |

## Výkon v priebehu času (súlud s požiadavkami IEC)

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Poruchovosť ovládacieho predradníka pri | 5 %      |
| strednej užitočnej životnosti           | 50 000 h |
| Udržiavaný svetelný tok pri strednej    | L80      |
| užitočnej životnosti* 50 000 h          |          |

## Podmienky použitia

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Teplota okolia pri výkone Tq  | 25 °C |
| Vhodné pre náhodné prepínanie | Áno   |

## Údaje o produkte

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Objednávkový názov produktu       | RS343B LED175/840 PSU-E WB WH |
| Úplný názov produktu              | RS343B LED175/840 PSU-E WB WH |
| Úplný kód produktu                | 871869916794300               |
| Objednávkový kód                  | 16794300                      |
| Č. materiálu (12NC)               | 910500459499                  |
| Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1                             |
| EAN/UPC – produkt/puzdro          | 8718699167943                 |
| Čitateľ – počet balení v krabici  | 1                             |
| EAN/UPC – balenie                 | 8718699167943                 |

