



GreenSpace Accent Cardanic

RS343B LED19S/FMT PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Cardanic, 22 W, 1900 lm, 3000 K, Bredstrålande ljusfördelning, Vit RAL 9003

Med GreenSpace Accent-familjen kan butiksinnehavare och fastighetsägare uppgradera från CDM till LED, och dra nytta av fördelarna med såväl Philips PerfectAccent-ljuskvaliteten som de betydande energibesparingarna – till en rimlig inledande investeringskostnad. GreenSpace Accent Cardanic har standardmått och särskilda ljusflöden för snabb och enkel eftermontering. Armaturen finns även tillgänglig med särskilda ljusrecept som framhäver skyltade kläder och andra varor på allra bästa sätt. Läs mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat och Fresh Food Champagne i vår katalog för livsmedel och kläder.

Varning och Säkerhet

- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten ska installeras utom räckhåll. När produkten är varm får den endast vidröras med en isolerande handske

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED19S [LED module, system flux 1900 lm]
Sockel	- [-]
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon	-
Driftdon ingår	Ja
Kommentarer	*– Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED

	based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Produktfamiljskod	RS343B [GREENSPACE ACCENT CARDANIC]
Lighting Technology	LED
Värde	Prestanda

GreenSpace Accent Cardanic

CE-märkning	Ja
Garantitid	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik

Ljusflöde	1 900 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	86 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥85
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	Färskt kött
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	Opaliserad, satiniserad av polykarbonat
Armaturens ljusstrålefördelning	36°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	12,8 A
Ingåendetid	208 ms
Effektförbrukning	22 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	50

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet, extern (på/av)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
------------------------	-----------

Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit RAL 9003
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total höjd	135 mm
Total diameter	190 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.406, 0.350) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	RS343B LED19S/FMT PSU-E WB WH
Fullständigt produktnamn	RS343B LED19S/FMT PSU-E WB WH
Full EOC	871869916797400
Beställningsnummer	16797400
Materialnummer (12NC)	910500459503
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699167974
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699167974

GreenSpace Accent Cardanic

Måttskiss

