



# GreenSpace Accent Cardanic

## RS343B LED17S/CRW PSU-E WB II WH

GreenSpace Accent Cardanic, 23.5 W, 1700 lm, 3000 K, Bredstrålande ljusfördelning, Vit

Med GreenSpace Accent-familjen kan butiksinnehavare och fastighetsägare uppgradera från CDM till LED, och dra nytta av fördelarna med såväl Philips PerfectAccent-ljuskvaliteten som de betydande energibesparingarna – till en rimlig inledande investeringskostnad. GreenSpace Accent Cardanic har standardmått och särskilda ljusflöden för snabb och enkel eftermontering. Armaturen finns även tillgänglig med särskilda ljusrecept som framhäver skyltade kläder och andra varor på allra bästa sätt. Läs mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat och Fresh Food Champagne i vår katalog för livsmedel och kläder.

### Varning och Säkerhet

- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten ska installeras utom räckhåll. När produkten är varm får den endast vidröras med en isolerande handske

### Produktdata

| Allmän information     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampfamiljskod         | LED17S [LED module, system flux 1700 lm]                                       | based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10. |
| Socket                 | - [-]                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| Utbytbar ljuskälla     | Nej                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
| Antal driftdonsenheter | 1 enhet                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| Driftdon               | -                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |
| Driftdon ingår         | Ja                                                                             | Produktfamiljskod                                                                                                                                                                                        |
| Kommentarer            | * – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED | RS343B [GREENSPACE ACCENT CARDANIC]                                                                                                                                                                      |
|                        |                                                                                | Lighting Technology                                                                                                                                                                                      |
|                        |                                                                                | LED                                                                                                                                                                                                      |
|                        |                                                                                | Värdetrappa                                                                                                                                                                                              |
|                        |                                                                                | Prestanda                                                                                                                                                                                                |

# GreenSpace Accent Cardanic

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| CE-märkning                     | Ja                                     |
| Garantitid                      | 5 år                                   |
| Säkerhetsmärkning, antändlighet | För montering på normalantändliga ytor |
| ENEC-märkning                   | ENEC-märkning                          |
| Glödtrådtest                    | Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s    |
| EU RoHS-kompatibel              | Ja                                     |

## Ljusteknik

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Ljusflöde                       | 1 700 lm                                |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 3000 K                                  |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)    | 72 lm/W                                 |
| Färgåtergivningindex            | ≥95                                     |
| Ljuskällans spridningsvinkel    | 120 °                                   |
| Ljuskällans färg                | Klarvit                                 |
| Optiktyp                        | Bredstrålande ljusfördelning            |
| Typ av optisk kåpa              | Opaliserad, satiniserad av polykarbonat |
| Armaturens ljusstrålefördelning | 36°                                     |

## Drift och elektricitet

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Ingångsspänning                                        | 220–240 V   |
| Line Frequency                                         | 50 to 60 Hz |
| Ingående ström                                         | 18,6 A      |
| Ingåendetid                                            | 240 ms      |
| Effektförbrukning                                      | 23,5 W      |
| Effektfaktor (fraktion)                                | 0.9         |
| Anslutning                                             | -           |
| Kabel                                                  | -           |
| Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max) | 32          |

## Temperatur

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Omgivningstemperatur | +10 till +25 °C |
|----------------------|-----------------|

## Styrenheter och dimring

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Dimbar                            | Nej                                    |
| Driftdon/strömenhet/transformator | Strömförsörjningsenhet, extern (på/av) |
| Konstant ljusflöde                | Nej                                    |

## Mekanik och armaturhus

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Armaturhusets material | Aluminium                             |
| Material i reflektor   | Belagd med polykarbonat och aluminium |

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Material i optiken – LOV                    | Polykarbonat |
| Optisk kupa/linsmaterial – LOV              | Polykarbonat |
| Fixation material                           | Stål         |
| Armaturhusets färg                          | Vit          |
| Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV | Frostad      |
| Total höjd                                  | 135 mm       |
| Total diameter                              | 190 mm       |

## Användning och godkännande

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Kod för kapslingsklass          | IP20 [Petskyddad]     |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | IK02 [0,2 J standard] |
| Skyddsklass IEC                 | Säkerhetsklass II     |

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Tolerans för ljusflöde     | +/-10%           |
| Initial kromaticitet       | (0.4300, 0.3950) |
| Energiförbrukningstolerans | +/-10%           |

## Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim | 5 % |
| Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)      | L80 |

## Användningsförhållanden

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C |
| Lämplig för slumpmässig brytning  | Ja    |

## Produktdata

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Beställningsproduktnamn                   | RS343B LED17S/CRW PSU-E WB II WH |
| Fullständigt produktnamn                  | RS343B LED17S/CRW PSU-E WB II WH |
| Full EOC                                  | 871869916798100                  |
| Beställningsnummer                        | 16798100                         |
| Materialnummer (12NC)                     | 910500459504                     |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8718699167981                    |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 1                                |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8718699167981                    |

## GreenSpace Accent Cardanic

### Måttskiss

