



GreenSpace Accent Cardanic

RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH

GreenSpace Accent Cardanic, 31.5 W, 3800 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Biel

Rodzina produktów GreenSpace Accent ułatwia przejście z oświetlenia CDM na oświetlenie LED i pozwala uzyskać znaczne oszczędności energii przy rozsądnej inwestycji początkowej. Oprawy z serii GreenSpace Accent Cardanic typu downlight mają wymiary zgodne ze standardowym wycięciem, a także dokładnie określone opcje strumienia świetlnego, które maksymalnie przyspieszają i ułatwiają wymianę instalacji oświetleniowej na nową. Produkty zapewniają również wiele przewodowych i bezprzewodowych opcji integracji i ściemniania. Do sklepów odzieżowych i spożywczych każda oprawa RS343B GreenSpace Accent Cardanic typu downlight jest oferowana ze specjalnymi elementami akcentującymi LED i LED Fresh Food do oświetlania żywności, które pozwalają zaprezentować towar w najatrakcyjniejszym świetle. Sprawdź sekcje „Moda” i „Żywność” w naszym katalogu, aby dowiedzieć się więcej o barwach światła CrispWhite, PremiumWhite, FreshFood Meat i FreshFood Champagne.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem ręki. Manipulować gorącym produktem można wyłącznie po włożeniu rękawicy ochronnej.

Dane produktu

Informacje ogólne		Wymienne źródło światła	
Kod rodziny lamp	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]	Liczba sztuk osprzętu zasilającego	Nie
Podstawa-nasadka	- [-]	Osprzęt	1 jednostka
			-

GreenSpace Accent Cardanic

W zestawie sterownik	Tak
Uwagi	* - Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires – January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.
Rodzina produktów	RS343B [GREENSPACE ACCENT CARDANIC]
Lighting Technology	LED
Tier	Wydajność
Znak CE	Tak
Okres gwarancji	5 lat
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	3 800 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	120,63492063492063 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Liczba źródeł światła	1
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Szeroki rozsył światła
Typ klosza	Poliwęglanowy mleczny satynowany
Kąt rozsyłu światła oprawy	36°

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	18,6 A
Czas rozruchu	240 ms
Zużycie energii	31,5 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	-
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	32

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +25°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zewnętrzny zasilacz (wł./wyt.)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Aluminium
Materiał reflektora	Pokryty poliwęglanem i aluminium
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Matowy
Całkowita wysokość	135 mm
Całkowita średnica	190 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0.2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.3818, 0.3797)
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L80

Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia T _a	25 °C
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH
Pełna nazwa produktu	RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH
Full EOC	871869916801800
Kod zamówienia	16801800
Materiał Nr (12NC)	910500459507
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699168018
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718699168018

GreenSpace Accent Cardanic

Rysunki techniczne

