



GreenSpace Accent Cardanic

RS343B LED17S/PW930 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Cardanic, 16.4 W, 1700 lm, 3000 K, Bred lysstråle, Hvit

Takket være GreenSpace Accent-familien kan forhandlere og bygningsoperatører nå bytte fra CDM til LED-belysning og få betydelige energibesparelser til en rimelig investeringskostnad. Denne GreenSpace Accent Cardanic-downlighten har normale åpninger og spesifikke lumenpakker for å gjøre ettermonteringen rask og enkel. I tillegg tilbyr produktene flere alternativer for systemintegrasjon og dimming i både kablet og trådløs utgave. For moteforhandlere og matbutikker er hver RS343B GreenSpace Accent Cardanic-downlight tilgjengelig i spesielle LED-utgaver og LED-lysprofiler som viser varene i best mulig lys. Ta en titt på våre mote- og matkatalogsider for å finne ut mer om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

Warnings and safety

- Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned
- Produktet må monteres utenfor rekkevidde. Det er kun mulig å manipulere produktet når det er varmt, ved bruk av en isolert hanske

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	LED17S [LED module, system flux 1700 lm]	Driver inkludert	Ja
Sokkelbase	- [-]	Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og
Lyskilden kan byttes ut	Nei		
Antall utstyrsenheter	1 enhet		
Forkobling	-		

GreenSpace Accent Cardanic

	for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Produktseriekode	RS343B [GREENSPACE ACCENT CARDANIC]
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Effekt
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	1 700 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	103,65853658536587 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥90
Antall lyskilder	1
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	Premium hvit med CRI ≥ 90
Optisk type	Bred lysstråle
Type optisk deksel	Polykarbonat, opal, satinert
Armatur lysstråle spredning	36°

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	18,6 A
Innløpstid	240 ms
Effektforbruk	16,4 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	-
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	32

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +25 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet ekstern (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Matt
Total høyde	135 mm
Total diameter	190 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.4220, 0.3860)
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L80

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RS343B LED17S/PW930 PSU-E WB WH
Fullstendig produktnavn	RS343B LED17S/PW930 PSU-E WB WH
Full EOC	871869916802500
Bestillingskode	16802500
Materialenr. (12NC)	910500459508
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699168025
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699168025

GreenSpace Accent Cardanic

Målskisse

