



# GreenSpace Accent Kardanik

## RS343B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L

GreenSpace Accent Kardanik, 38.5 W, 3900 lm, 3000 K, Geniş ışın, Beyaz

GreenSpace Accent ailesi sayesinde perakendeciler ve inşaat operatörleri, artık CDM'den LED'e geçiş yapabiliyor ve makul bir başlangıç yatırımıyla enerji tasarrufundan faydalıyor. GreenSpace Accent Kardanik yukarıdan aydınlatma serisi, yükseltilebilir kurulumun kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlamak amacıyla standart geçme ve özel lümen paketlerine sahiptir. Ayrıca ürünler, çoklu sistem entegrasyonu ile kablolu ve kablosuz dim etme seçenekleri sunar. Moda ve gıda perakendecileri için her RS343B GreenSpace Accent Kardanik yukarıdan aydınlatma, özel LED çeşitleri ve taze gıda LED ışık tarifleri ile ürünleri en iyi ışıktaki göstermek için kullanılabilir. PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost ve Champagne hakkında daha fazla bilgi edinmek için Moda ve Gıda katalog sayfalarımıza bakın.

### Güvenlik ve uyarılar

- Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.
- Ürünün elle erişilemeyecek bir noktaya kurulması gerekir. Ürüne sıcakken yalnızca yalıtılmış bir eldivenle dokunulabilir

### Ürün veri

| Genel Bilgiler                |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lamba ailesi kodu             | LED39S [LED Module, system flux 3900 lm] |
| Kapak Tabanı                  | - [-]                                    |
| Değiştirilebilen ışık kaynağı | Hayır                                    |
| Sürücü birimi sayısı          | 1 ünite                                  |
| Sürücü                        | -                                        |
| Tertibat dahildir             | Evet                                     |

### Açıklamalar

\*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle,

## GreenSpace Accent Kardanik

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                        | ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır. |
| Ürün ailesi kodu       | RS343B [GREENSPACE ACCENT CARDANIC]                                         |
| Aydınlatma Teknolojisi | LED                                                                         |
| Değer merdiveni        | Performans                                                                  |
| CE işareti             | Evet                                                                        |
| Garanti süresi         | 5 yıl                                                                       |
| Alev alma işareti      | Normalde yanıcı yüzeylere montaj için                                       |
| ENEC işareti           | ENEC işareti                                                                |
| Ateşleme teli testi    | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.                                                |
| EU RoHS ile uyumludur  | Evet                                                                        |

### Işık Teknik Ayrıntıları

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Işık Akısı                                | 3.900 lm                         |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)            | 3000 K                           |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)         | 101,2987012987013 lm/W           |
| Renk oluşturma dizini (CRI)               | ≥90                              |
| Işık kaynağının ışın açısı                | 120 °                            |
| Işık kaynağı rengi                        | Premium beyaz, CRI≥90            |
| Optik sistem türü                         | Geniş ışın                       |
| Optik kapak tipi                          | Polikarbon opal satenleştirilmiş |
| Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması | 36°                              |

### Çalıştırma ve Elektrik

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Giriş Voltajı                      | 220-240 V                                                          |
| Hat Frekansı                       | 50 to 60 Hz                                                        |
| Kalkış Akımı                       | 18,6 A                                                             |
| Ani akım süresi                    | 240 ms                                                             |
| Güç Tüketimi                       | 38,5 W                                                             |
| Güç Faktörü (Kesir)                | 0.9                                                                |
| Bağlantı                           | -                                                                  |
| Kablo                              | Wieland/Adels uyumlu 3 kutuplu ve kilitleme tertibatlı fişli kablo |
| 16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı | 32                                                                 |

### Sıcaklık

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ortam sıcaklığı aralığı | +10 ila +25 °C |
|-------------------------|----------------|

### Kontroller ve Dim Etme

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Dim Edilebilir           | Hayır                                    |
| Sürücü/güç ünitesi/trafo | Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı) |
| Sabit ışık çıkışı        | Hayır                                    |

### Mekanik ve Muhafaza

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Muhafaza Malzemesi | Alüminyum |
|--------------------|-----------|

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Reflektör malzemesi    | Polikarbon alüminyum kaplı |
| Optik sistem malzemesi | Polikarbon                 |
| Optik kapak malzemesi  | Polikarbon                 |
| Sabitleme malzemesi    | Çelik                      |
| Muhafaza Rengi         | Beyaz                      |
| Optik kapak kaplaması  | Buzlu                      |
| Genel yükseklik        | 135 mm                     |
| Toplam çap             | 190 mm                     |

### Onay ve Uygulama

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP20 [Parmak korumalı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK02 [0,2 J standart]  |
| Koruma sınıfı IEC            | Güvenlik sınıfı II     |

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Işık akısı toleransı   | +/-10%           |
| Başlangıç renk türü    | (0.4220, 0.3860) |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10%           |

### Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte  | 5 % |
| kontrol tertibatı arıza oranı        |     |
| Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte | L80 |
| lümen bakım                          |     |

### Uygulama Koşulları

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Performans ortam sıcaklığı Tq | 25 °C |
| Rastgele anahtara uygun       | Evet  |

### Ürün Verileri

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sipariş ürün adı                           | RS343B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L |
| Tam ürün adı                               | RS343B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L |
| Tam ürün kodu                              | 871869916806300                         |
| Sipariş kodu                               | 16806300                                |
| Malzeme No. (12NC)                         | 910500459512                            |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1                                       |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8718699168063                           |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1                                       |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8718699168063                           |

## GreenSpace Accent Kardanik

### Boyutlu çizim

