



GreenSpace Accent Cardanic

RS343B LED27S/830 PSD-VLC-E MB WH CW-L

GreenSpace Accent Cardanic, 23.5 W, 2700 lm, 3000 K, DALI, Średni rozsył światła, Biel

Rodzina produktów GreenSpace Accent ułatwia przejście z oświetlenia CDM na oświetlenie LED i pozwala uzyskać znaczne oszczędności energii przy rozsądnej inwestycji początkowej. Oprawy z serii GreenSpace Accent Cardanic typu downlight mają wymiary zgodne ze standardowym wycięciem, a także dokładnie określone opcje strumienia świetlnego, które maksymalnie przyspieszają i ułatwiają wymianę instalacji oświetleniowej na nową. Produkty zapewniają również wiele przewodowych i bezprzewodowych opcji integracji i ściemniania. Do sklepów odzieżowych i spożywczych każda oprawa RS343B GreenSpace Accent Cardanic typu downlight jest oferowana ze specjalnymi elementami akcentującymi LED i LED Fresh Food do oświetlania żywności, które pozwalają zaprezentować towar w najatrakcyjniejszym świetle. Sprawdź sekcje „Moda” i „Żywność” w naszym katalogu, aby dowiedzieć się więcej o barwach światła CrispWhite, PremiumWhite, FreshFood Meat i FreshFood Champagne.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem ręki. Manipulować gorącym produktem można wyłącznie po włożeniu rękawicy ochronnej.

Dane produktu

Informacje ogólne		Wymienne źródło światła	
Kod rodziny lamp	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	Liczba sztuk osprzętu zasilającego	Nie
Podstawa-nasadka	- [-]	Osprzęt	1 jednostka
			-

GreenSpace Accent Cardanic

W zestawie sterownik	Tak
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.
Rodzina produktów	RS343B [GREENSPACE ACCENT CARDANIC]
Lighting Technology	LED
Tier	Wydajność
Znak CE	Tak
Okres gwarancji	5 lat
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	2 700 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	114,8936170212766 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Liczba źródeł światła	1
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ optyki	Średni rozsył światła
Typ klosza	Poliwęglanowy mleczny satynowany
Kąt rozsyłu światła oprawy	24°

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	20,4 A
Czas rozruchu	195 ms
Zużycie energii	23,5 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	-
Przewód	Przewód z wtyczką 3-biegunową typu Wieland/Adels 3-biegunową
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	32

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +25°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością ściemniania	Tak
---------------------------	-----

Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI
Interfejs sterowania	DALI
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Aluminium
Materiał reflektora	Pokryty poliwęglanem i aluminium
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Matowy
Całkowita wysokość	135 mm
Całkowita średnica	190 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.4338, 0.4030)
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L80

Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RS343B LED27S/830 PSD-VLC-E MB WH CW-L
Pełna nazwa produktu	RS343B LED27S/830 PSD-VLC-E MB WH CW-L
Full EOC	871869916812400
Kod zamówienia	16812400
Materiał Nr (12NC)	910500459518
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699168124
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718699168124

Rysunki techniczne

