



# GreenSpace Accent Einbaustrahler Kardanisch

## RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L

GreenSpace Accent Einbaustrahler Kardanisch, 25.5 W, 2700 lm, 3000 K, Breitstrahlend, Weiß

Die Einbaustrahler der GreenSpace Accent Familie ermöglichen Einzelhändlern und Gebäudebetreibern den einfachen Umstieg von CDM auf LED ohne auf die gewohnte Lichtqualität zu verzichten. Die PerfectAccent Reflektoren und hochwertige LED-Module sorgen für hochwertiges Licht - bei deutlich geringeren Betriebskosten. GreenSpace Accent Kardanisch ist mit verschiedenen LED-Modulen erhältlich, welche speziell auf die lichttechnischen Bedürfnisse in Modegeschäften und Lebensmittelmärkten abgestimmt sind. Diese Module lassen Mode oder frische Lebensmittel im besten Licht erstrahlen.

### Hinweise

- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

### Produkt Daten

#### Allgemeine Informationen

Lampenfamiliencode	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Sockel	- [-]
Lichtquelle austauschbar	Nein

Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Betriebsgerät	-
Betriebsgerät inklusive	Ja
Hinweise	* -Gemäß Lighting Europe-Leitfaden „Bewertung der Leistung von LED-

# GreenSpace Accent Einbaustrahler Kardanisch

	Leuchten – Januar 2018 <sup>1)</sup> : Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied in der Lumenerhaltung zwischen B50 und beispielsweise B10. Daher repräsentiert der Wert für die Nutzungsdauer (B50) auch den Wert für B10.
<b>Produktfamiliencode</b>	RS343B [GREENSPACE ACCENT CARDANIC]
<b>Beleuchtungstechnologie</b>	LED
<b>Value Ladder</b>	Better
<b>CE-Zeichen</b>	Ja
<b>Garantiedauer</b>	5 Jahre
<b>Entflammbarkeitszeichen</b>	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
<b>ENEC-Zeichen</b>	ENEC-Zeichen
<b>Glühfadentest</b>	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
<b>EU RoHS-konform</b>	Ja

## Lichttechnische Daten

<b>Lichtstrom</b>	2.700 lm
<b>Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)</b>	3000 K
<b>Nennlichtausbeute (nom.)</b>	105.88235294117646 lm/W
<b>Farbwiedergabeindex (CRI)</b>	≥90
<b>Abstrahlungswinkel der Lichtquelle</b>	120 Grad
<b>Farbe der Lichtquelle</b>	Premium-Weiß mit Ra ≥ 90
<b>Optik</b>	Breitstrahlend
<b>Typ optische Abdeckung</b>	Polycarbonat, opal-satiniert
<b>Abstrahlungswinkel Leuchte</b>	36°

## Betrieb und Elektrik

<b>Eingangsspannung</b>	220 bis 240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 to 60 Hz
<b>Einschaltstrom</b>	18,6 A
<b>Einschaltzeit</b>	240 ms
<b>Energieverbrauch</b>	25,5 W
<b>Leistungsfaktor (Bruchteil)</b>	0.9
<b>Elektrischer Anschluss</b>	-
<b>Kabel</b>	Kabel mit Steckverbinder, Wieland-/Adels-kompatibel, 3-polig
<b>Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B</b>	32

## Temperatur

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	+10 bis +25 °C
-----------------------------------	----------------

## Lichtregelung und Dimmen

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Betriebsgerät</b>	Netzgerät extern (Ein/Aus)

<b>Konstanter Lichtstrom</b>	Nein
------------------------------	------

## Mechanik und Gehäuse

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Reflektor-Material</b>	Aluminium und Polycarbonat
<b>Optisches Material</b>	Polykarbonat
<b>Material optische Abdeckung</b>	Polykarbonat
<b>Befestigungsmaterial</b>	Stahl
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Veredelung optische Abdeckung</b>	Satiniert
<b>Gesamte Höhe</b>	135 mm
<b>Gesamter Durchmesser</b>	190 mm

## Genehmigung und Anwendung

<b>Schutzart (IP)</b>	IP20 [Fernhalten von Fingern]
<b>Schlagfestigkeit (IK)</b>	IK02 [0,2 J Standard]
<b>IEC-Schutzklasse</b>	Schutzklasse II

## Initialkennwerte (IEC-konform)

<b>Lichtstromtoleranz</b>	+/-10%
<b>Anfängliche Farbsättigung</b>	(0.4220, 0.3860)
<b>Toleranz Leistungsaufnahme</b>	+/-10%

## Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

<b>Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.</b>	5 %
<b>Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.</b>	L80

## Anwendungsbedingungen

<b>Bemessungs-Umgebungstemperatur</b>	25 °C
<b>Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten</b>	Ja

## Produktdaten

<b>Bestell-Produktname</b>	RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L
<b>Gesamtbezeichnung des Produkts</b>	RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L
<b>Gesamt-Produktcode</b>	871869916816200
<b>Bestellcode</b>	16816200
<b>Material-Nr. (12NC)</b>	910500459522
<b>Anzahl pro Verpackung</b>	1
<b>EAN/UPC – Produkt/Kiste</b>	8718699168162
<b>Zähler – Pakete pro Außenkarton</b>	1
<b>EAN Umverpackung</b>	8718699168162

# GreenSpace Accent Einbaustrahler Kardanisch

## Abmessungsskizzen

