



GreenSpace Accent Fixed

RS340B LED27S/830 PSU-E VWB WH

GreenSpace Accent Fixed, 23.5 W, 2700 lm, 3000 K, Mycket bredstrålande ljusfördelning, Vit

Med GreenSpace Accent-serien kan butiksinnehavare och fastighetsägare uppgradera från CDM till LED och dra nytta av fördelarna med Philips PerfectAccent-ljuskvaliteten och betydande energibesparingar – till en låg investeringskostnad. GreenSpace Accent Fixed har standardmått och särskilda ljusflöden för att underlätta vid eftermontering. GreenSpace Accent Fixed kompletterar atmosfären i din butik med hjälp av flexibel allmänbelysning med ett brett urval spridningsvinklar och ljuseffekter som framhäver dina skyltade kläder och färska matvaror på bästa sätt. Läs mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat och Fresh Food Champagne under Butiker, hotell och restauranger på vår hemsida.

Varning och Säkerhet

- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten ska installeras utom räckhåll. När produkten är varm får den endast vidröras med en isolerande handske

Produktdata

Allmän information		
Utbytbar ljuskälla	Nej	Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Antal driftdonsenheter	1 enhet	
Driftdon ingår	Ja	
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018":	
Produktfamiljskod		RS340B [GreenSpace Accent Fixed]
Lighting Technology		LED

GreenSpace Accent Fixed

Värdebräda	Prestanda
CE-märkning	Ja
Garantitid	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik

Ljusflöde	2 700 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	114,8936170212766 lm/W
Färgåtergivningindex	≥80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	830 varmvit
Optiktyp	Mycket bredstrålande ljusfördelning
Armaturens ljusstrålefördelning	60°

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	18,6 A
Ingåendetid	0,240 ms
Effektförbrukning	23,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	-
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	34

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +25 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet, extern (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium

Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Frostad
Total höjd	112 mm
Total diameter	190 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	RS340B LED27S/830 PSU-E VWB WH
Fullständigt produktnamn	RS340B LED27S/830 PSU-E VWB WH
Full EOC	871869917208400
Beställningsnummer	17208400
Materialnummer (12NC)	910500459734
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699172084
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699172084

GreenSpace Accent Fixed

Måttskiss

