



StoreSet

SM505T LED90S/830 PSD-CLO-VLC DA25N BK

StoreSet track, 830 barwa ciepło-biała, Zasilacz z zewnętrznym interfejsem DALI i stałym strumieniem świetlnym, Podwójna asymetryczna optyka, 25° wąski rozsył światła, Czarny

Dzisiejszy handel detaliczny wymaga tworzenia otoczenia, które jest atrakcyjne dla klientów i pozwala zatrzymać ich w sklepie. Panele StoreSet pozwalają wytworzyć w sklepie odpowiednią atmosferę za pomocą kontrastów i przełamania tradycyjnych ciągłych linii światła. Różnorodność kształtów promienia w połączeniu z doskonałą jakością światła pozwala eksponować towary i tworzyć różnorodne aranżacje. Panele StoreSet są lekkie i dają się łatwo podłączać do szynoprzewodów lub szyny nośnej Maxos. Instalacja jest prosta, a w przypadku zmiany konfiguracji można po prostu zmienić położenie paneli i opraw. To sprawia, że StoreSet jest naprawdę elastycznym i nieliniowym rozwiązaniem, dzięki któremu można stworzyć w sklepie atmosferę sprzyjającą zakupom.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

• Korpus i powierzchnię optyczną można czyścić tylko za pomocą niestrzępiącej się szmatki bez używania detergentów.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu

	strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.
Rodzina produktów	SM505T [StoreSet track]
Lighting Technology	LED
Tier	Specyfikacja
Znak CE	Tak
Okres gwarancji	5 lat

Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	9 000 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	122 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ optyki	Podwójna asymetryczna optyka, 25° wąski rozsył światła
Kąt rozsyłu światła oprawy	72° x 90°
Wskaźnik ograniczenia oślnienia CEN	Not applicable

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Początkowe zużycie energii CLO	59 W
Średnie zużycie energii CLO	66.4 W
Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO	73.8 W
Prąd rozruchowy	4,5 A
Czas rozruchu	0,100 ms
Zużycie energii	74 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Szyna
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	18

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Zasilacz z zewnętrznym interfejsem DALI i stałym strumieniem świetlnym
Interfejs sterowania	DALI
Stały strumień świetlny	Tak

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Plastik
Materiał reflektora	Stal
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Poliamid

Kolor Korpusu	Czarny
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	605 mm
Całkowita szerokość	184 mm
Całkowita wysokość	75 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	75 x 184 x 605 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Ocena zrównoważonego rozwoju	-
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Zagrożenie fotobiologiczne	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.43, 0.40) SDCM<3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	10 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L80

Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	SM505T LED90S/830 PSD-CLO-VLC DA25N BK
Pełna nazwa produktu	SM505T LED90S/830 PSD-CLO-VLC DA25N BK
Full EOC	871869917239800
Kod zamówienia	17239800
Materiał Nr (12NC)	910500459764
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699172398
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718699172398

Rysunki techniczne

