



GreenSpace Accent-lyskaster Gen1

ST320S LED27S/830 PSU MB WH

GSA PROJECTOR MAXOS FUSION, 830 varmhvit, Strømforsyningsenhet (på/av), Mellomstrålet, Hvit

Takket være GreenSpace Accent-familien kan detaljister og bygningsoperatører bytte fra CDM til LED og dra nytte av fordelene fra lyskvaliteten til Philips PerfectAccent, samt betydelige energibesparelser. Alt dette med en rimelig investeringskostnad. GreenSpace Accent Projectors vanlige 3C-adapter og spesifikke lumenpakker gjør ettermontering rask og enkel. For mote- og matbutikker er GreenSpace Accent-lyskaster tilgjengelig med spesielle lysvarianter og LED-oppskrifter, slik at klærne og matvarene kan vises i et best mulig lys. Sjekk vår Mote- og Matkatalogsider for å finne ut mer om CrispWhite, PremiumWhite, Ferskmat kjøtt og Ferskmat champagne.

Produktdata

Generell informasjon		Produktseriekode	ST320S [GSA PROJECTOR MAXOS FUSION]
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Lighting Technology	LED
Antall utstyrsenheter	1 enhet	CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja	Garantiperiode	5 år
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
		ENEC-merke	ENEC-merke
		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
		I samsvar med EU RoHS	Ja

GreenSpace Accent-lyskaster Gen1

Teknisk belysning	
Lysytelse	2 700 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	114,8936170212766 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	Mellomstrålet
Armatur lysstråle spredning	24°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	18,6 A
Innløpstid	0,240 ms
Effektforbruk	23,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	-
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	24

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Polyamid
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar

Total lengde	190 mm
Total bredde	114 mm
Total høyde	193 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	193 x 114 x 190 mm

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II


Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Strømforkbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L80
50000 h	

Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	ST320S LED27S/830 PSU MB WH
Fullstendig produktnavn	ST320S LED27S/830 PSU MB WH
Full EOC	871869917291600
Bestillingskode	17291600
Materialenr. (12NC)	910500459797
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699172916
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699172916

Målskisse



GreenSpace Accent-lyskaster Gen1

