



# SlimBlend Rectangular, innfelt

## RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC W

SlimBlend recessed mod. 600, 840 nøytralhvit,  
Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, Plug-in-kontakt,  
3-pols, Wieland-/Adels-kompatibel, Sikkerhetsklasse II

Det er stor etterspørsel etter belysning med god lyskvalitet som oppfyller kontorforskriftene. Videre er det også et økende behov for miljøskapende lyseffekter som mykt lys og belysning som passer inn i takarkitekturen. Derfor blir løsninger med belysningsoverflater mer og mer populære. Samtidig stilles det krav til reduserte energi- og vedlikeholdskostnader. SlimBlend oppfyller alle disse kravene og mer. Ikke bare gir den blendingsfri komfort med en lysspredende effekt og ryddig estetikk takket være integrerte kontrollalternativer. Armaturen skaper også en spesiell blanding av lys. Den bruker det "fangede" lyset under maskeringen til å skape en subtil glød med en myk overgang til kanten som demper den oppfattede lysstyrken og gjør at lyset går i ett med taket. SlimBlend kan også være en del av et intelligent belysningsystem og integreres i IT-infrastruktur slik at det kan samles inn bruksdata, noe som bidrar til å redusere energikostnadene og øke de ansattes komfort ytterligere. Takket være det slanke designet kan det tekniske utstyret i tillegg lettere monteres i det falske taket. Og takket være de ulike monteringsmåtene kan denne serien av armaturer brukes til forskjellige taktyper. SlimBlend leveres i kvadratiske og rektangulære former, og kan være innfelt, overflatemontert eller opphengt. Den gir en god balanse mellom startpris og avkastning, noe som gjør den til et ideelt valg for god lyskvalitet og rask avkastning på kontorinvesteringen.

### Produktdata

Generell informasjon		Antall utstyrsenheter	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Driver inkludert	Ja

## SlimBlend Rectangular, innfelt

<b>Merknader</b>	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
<b>Produktseriekode</b>	RC400B [SlimBlend recessed mod. 600]
<b>Lighting Technology</b>	LED
<b>Verditrapp</b>	Spesifikasjon
<b>CE-merke</b>	Ja
<b>Garantiperiode</b>	5 år
<b>Brennbarhetsmerke</b>	For montering på normalt antennbare overflater
<b>ENEC-merke</b>	ENEC-merke
<b>Test av glødetråd</b>	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
<b>I samsvar med EU RoHS</b>	Ja

### Teknisk belysning

<b>Lysytelse</b>	3 600 lm
<b>Korrelert fargetemperatur (nom)</b>	4000 K
<b>Lysutbytte (vurdert) (Nom)</b>	107 lm/W
<b>Fargegjengivelsesindeks (CRI)</b>	80
<b>Spredningsvinkel på lyskilden</b>	120 grad(er)
<b>Lyskildefarge</b>	840 nøytralhvitt
<b>Optisk type</b>	-
<b>Armaturlysstråle spredning</b>	120°
<b>Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)</b>	19

### Drift og elektronikk

<b>Inngangsspenning</b>	220-240 V
<b>Line Frequency</b>	50 to 60 Hz
<b>Startstrøm</b>	20,4 A
<b>Innløpstad</b>	0,195 ms
<b>Effektforbruk</b>	33,5 W
<b>Effektfaktor (brøk)</b>	0.9
<b>Tilkobling</b>	Plug-in-kontakt, 3-pols, Wieland-/Adels-kompatibel
<b>Kabel</b>	-
<b>Antall produkter på MCB på 16 A type B</b>	24

### Temperatur

<b>Omgivelsestemperatur</b>	+10 til +40 °C
-----------------------------	----------------

### Kontroller og dimming

<b>Kan dimmes</b>	Ja
<b>Driver/kraftenhet/transformator</b>	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt
<b>Kontrollgrensesnitt</b>	DALI

<b>Konstant lyseffekt (CLO)</b>	Nei
---------------------------------	-----

### Mekanikk og innfatning

<b>Innfatningsmateriale</b>	Rustfritt stål
<b>Reflektormateriale</b>	-
<b>Optisk materiale</b>	Polymetylmetakrylat
<b>Optisk deksel/linsemateriale</b>	Polymetylmetakrylat
<b>Fixation material</b>	-
<b>Innfatningsfarge</b>	Hvit
<b>Optisk deksel/linsefinish</b>	Med tekstur
<b>Total lengde</b>	1 197 mm
<b>Total bredde</b>	297 mm
<b>Total høyde</b>	52 mm
<b>Mål (høyde x bredde x høyde)</b>	52 x 297 x 1197 mm

### Godkjenning og bruksområde

<b>Ingress beskyttelseskode</b>	IP20 [Fingerbeskyttet]
<b>Mekanisk støtbeskyttelseskode</b>	IK02 [0,2 J standard]
<b>IEC-beskyttelsesklasse</b>	Sikkerhetsklasse II

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

<b>Lysstrømtoleranse</b>	+/-10%
<b>Innledende kromatisitet</b>	(0.38, 0.38) SDCM<3
<b>Strømforbrukstoleranse</b>	+/-10%

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

<b>Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer</b>	5 %
<b>Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h</b>	L80

### Bruksforhold

<b>Ytelse omgivelsestemperatur Tq</b>	25 °C
<b>Maksimalt dimmenivå</b>	1%
<b>Egnet for tilfeldig veksling</b>	Ja

### Produktdata

<b>Produktnavn for bestilling</b>	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC W
<b>Fullstendig produktnavn</b>	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC W
<b>Full EOC</b>	871869917469900
<b>Bestillingskode</b>	17469900
<b>Materialenr. (12NC)</b>	910500459913
<b>SAP-teller – antall per pakke</b>	1
<b>EAN/UPC – produkt/boks</b>	8718699174699
<b>SAP-teller – pakker per utvendige</b>	1
<b>EAN/UPC – boks</b>	8718699174699

## SlimBlend Rectangular, innfelt

### Målskisse

