



StyliD

ST740S LED17S/840 PSD-VLC WB WH

StyliD Comp. Maxos fusion, 840 nøytralhvit,
Strømforsyningsenhet (på/av), Bred lysstråle, Hvit

Butikkeiere rammes av stadig stigende energipriser. Samtidig trenger de å opprettholde lyskvaliteten de er vant med, fleksibiliteten i arkitektonisk integrering og de rette lyseffektene for å kunne fange kundens oppmerksomhet. Butikkseiere har bruk for fremtidssikre løsninger som gjør de i stand til å skape konsepter som gjør at de skiller seg ut fra konkurrentene sine. StyliD leverer lys av høy kvalitet, kraft i lyskjeglen og utmerket lyseffekt og er den ideelle energibesparende løsningen for dagens krevende butikkmiljøer. Den passer for et bredt spekter av belysning, inkludert CrispWhite for motebutikker og Food recipes for supermarkeder.

Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	For montering på normalt antennbare overflater	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	ENEC-merke	
Driver inkludert	Ja	Test av glødetråd	
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek	
Produktseriekode	ST740S [StyliD Comp. Maxos fusion]	I samsvar med EU RoHS	
Lighting Technology	LED	Ja	
CE-merke	Ja	Teknisk belysning	
Garantiperiode	5 år	Lysytelse	
		1800 lm	
		Korrelert fargetemperatur (nom)	
		4000 K	
		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	
		125 lm/W	
		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
		≥80	
		Spredningsvinkel på lyskilden	
		120 grad(er)	
		Lyskildefarge	
		840 nøytralhvit	
		Optisk type	
		Bred lysstråle	
		Armaturs lysstråle spredning	
		30°	

Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	20,4 A
Innløpstid	0,195 ms
Effektforbruk	14,4 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	24
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Metall/plast
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	172 mm
Total bredde	84 mm
Total høyde	184 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	184 x 84 x 172 mm

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L80 50000 h
Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	ST740S LED17S/840 PSD-VLC WB WH
Fullstendig produktnavn	ST740S LED17S/840 PSD-VLC WB WH
Full EOC	871869917800000
Bestillingskode	17800000
Materialenr. (12NC)	910500465010
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699178000
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699178000

Målskisse



