



GreenSpace Accent-pendel

PT320T LED17S/827 PSU MB WH

GSA Pendant Track Mounted, 827 varmhvit, Strømforsyningsenhet (på/av), Mellomstrålet, Hvit

Takket være GreenSpace Accent familien kan detaljister og bygningsoperatører nå enkelt bytte fra CDN til LED og få fordelene ved Philips PerfectAccent-lyskvalitet så vel som betraktelige energibesparelser – alt til en rimelig anskaffelseskostnad. GreenSpace Accent-pendelen kan monteres på en vanlig 3C-adapter eller et takfeste med skinnegrensesnitt for rask og enkel montering. Kabellengden kan tilpasses slik at den passer perfekt til armaturens monteringshøyde. For mote- og matbutikker er den tilgjengelig med spesielle lysvarianter og LED-oppskrifter, slik at klærne og matvarene kan vises i et best mulig lys. Se mote- og matkatalogsidene for å lese mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat og Fresh Food Champagne.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilden kan byttes ut	Nei		gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Produktseriekode	PT320T [GSA Pendant Track Mounted]
Driver inkludert	Ja	Lighting Technology	LED
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor	Verditrapp	Effekt
		CE-merke	Ja
		Garantiperiode	5 år
		Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
		ENEC-merke	ENEC-merke
		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek

GreenSpace Accent-pendel

I samsvar med EU RoHS	Ja
-----------------------	----

Teknisk belysning

Lysytelse	1 650 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	114,58333333333333 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	827 varmhvit
Optisk type	Mellomstrålet
Type optisk deksel	Kule/deksel av polymetylmetakrylat
Armaturs lysstråle spredning	24°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Average CLO power consumption	14,4 W
Startstrøm	18,6 A
Innløpstid	0,240 ms
Effektforbruk	14,4 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Flygende ledninger/kabler
Kabel	Kabel på 3,0 meter uten plugg
Antall produkter på MCB på 16 A type B	34

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat

Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total høyde	208 mm
Total diameter	100 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.46, 0.41) SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L80

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	PT320T LED17S/827 PSU MB WH
Fullstendig produktnavn	PT320T LED17S/827 PSU MB WH
Full EOC	871869939145400
Bestillingskode	39145400
Materialenr. (12NC)	910500465122
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699391454
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699391454

GreenSpace Accent-pendel

Målskisse

