



GreenSpace accentpendel

PT320C LED17S/840 PSU MB WH

GSA Pendant Ceiling Mounted, 840 neutralvit,
Strömförsörjningsenhet (på/av), Medelstrålande ljusfördelning,
Vit

GreenSpace Accent-serien ger butiksinnehavare och fastighetsägare möjlighet att enkelt byta från CDM till LED och nyttja fördelarna med ljuskvaliteten hos Philips PerfectAccent, samtidigt som energikostnaderna minskar avsevärt – allt till en skälig investeringskostnad. GreenSpace accentpendel kan installeras på en vanlig 3C-adapter eller på ett takmonteringsfäste för snabb och enkel installation. Kabeln kan kapas till rätt längd för att passa armaturens installationshöjd exakt. I kläd- och livsmedelsbutiker kan GreenSpace accentpendel användas med särskilda ljus- och LED-recept som framhäver kläder och färska livsmedel på bästa tänkbara sätt. Läs mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat och Fresh Food Champagne under Butiker, hotell och restauranger på vår hemsida.

Produktdata

Allmän information		
Utbytbar ljuskälla	Nej	gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Antal driftdonsenheter	1 enhet	
Driftdon ingår	Ja	Produktfamiljskod
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför	Lighting Technology
		LED
		Värdetrappa
		Prestanda
		CE-märkning
		Ja
		Garantitid
		5 år
		Säkerhetsmärkning, antändlighet
		För montering på normalantändliga ytor
		ENEC-märkning
		ENEC-märkning
		Glödtrådtest
		Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s

GreenSpace accentpendel

EU RoHS-kompatibel	Ja
--------------------	----

Ljusteknik

Ljusflöde	1 800 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	125 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	Medelstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	Kupa/kåpa av polymetylmetakrylat
Armaturens ljusstrålefördelning	24°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	18,6 A
Ingåendetid	0,240 ms
Effektförbrukning	14,4 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Kabelhärvor/kablar
Kabel	Kabel 3,0 m, utan kontakt
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	34

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat

Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total höjd	208 mm
Total diameter	100 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	PT320C LED17S/840 PSU MB WH
Fullständigt produktnamn	PT320C LED17S/840 PSU MB WH
Full EOC	871869939147800
Beställningsnummer	39147800
Materialnummer (12NC)	910500465124
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699391478
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699391478

GreenSpace accentpendel

Måttskiss

