



GreenSpace Accent-pendel

PT320T LED17S/CH PSU VWB BK

GSA Pendant Track Mounted, Champagne,
Strømforsyningsenhet (på/av), Svært bred lysstråle, Svart

Takket være GreenSpace Accent familien kan detaljister og bygningsoperatører nå enkelt bytte fra CDN til LED og få fordelene ved Philips PerfectAccent-lyskvalitet så vel som betraktelige energibesparelser – alt til en rimelig anskaffelseskostnad. GreenSpace Accent-pendelen kan monteres på en vanlig 3C-adapter eller et takfeste med skinnegrensesnitt for rask og enkel montering. Kabellengden kan tilpasses slik at den passer perfekt til armaturens monteringshøyde. For mote- og matbutikker er den tilgjengelig med spesielle lysvarianter og LED-oppskrifter, slik at klærne og matvarene kan vises i et best mulig lys. Se mote- og matkatalogsidene for å lese mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat og Fresh Food Champagne.

Produktdata

Generell informasjon		Produktseriekode	PT320T [GSA Pendant Track Mounted]
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Lighting Technology	LED
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Verditrapp	Effekt
Driver inkludert	Ja	CE-merke	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	Garantiperiode	5 år
		Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
		ENEC-merke	ENEC-merke
		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
		I samsvar med EU RoHS	Ja

GreenSpace Accent-pendel

Teknisk belysning	
Lysytelse	1 700 lm
Korreleret fargetemperatur (nom)	2500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	74 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥90
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	Champagne
Optisk type	Svært bred lysstråle
Type optisk deksel	Kule/deksel av polymetylmetakrylat
Armatur lysstråle spredning	38°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	18,6 A
Innløpstid	0,240 ms
Effektforbruk	23 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Flygende ledninger/kabler
Kabel	Kabel på 3,0 meter uten plugg
Antall produkter på MCB på 16 A type B	34

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium

Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Svart
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total høyde	208 mm
Total diameter	100 mm


Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.46, 0.39) SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	PT320T LED17S/CH PSU VWB BK
Fullstendig produktnavn	PT320T LED17S/CH PSU VWB BK
Full EOC	871869939150800
Bestillingskode	39150800
Materialenr. (12NC)	910500465127
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699391508
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699391508

Målskisse



GreenSpace Accent-pendel

