



GreenSpace accentpendel

PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK

GSA Pendant Track Mounted, Färskt kött, Nätaggregat med DALI-gränssnitt, förberett (inbyggt) för VLC (Visual Light Communication) (externt), Mycket bredstrålande ljusfördelning, Svart RAL 9004

GreenSpace Accent-serien ger butiksinnehavare och fastighetsägare möjlighet att enkelt byta från CDM till LED och nyttja fördelarna med ljuskvaliteten hos Philips PerfectAccent, samtidigt som energikostnaderna minskar avsevärt – allt till en skälig investeringskostnad. GreenSpace accentpendel kan installeras på en vanlig 3C-adapter eller på ett takmonteringsfäste för snabb och enkel installation. Kabeln kan kapas till rätt längd för att passa armaturens installationshöjd exakt. I kläd- och livsmedelsbutiker kan GreenSpace accentpendel användas med särskilda ljus- och LED-recept som framhäver kläder och färska livsmedel på bästa tänkbara sätt. Läs mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat och Fresh Food Champagne under Butiker, hotell och restauranger på vår hemsida.

Produktdata

Allmän information		
Utbytbar ljuskälla	Nej	
Antal driftdonsenheter	1 enhet	
Driftdon ingår	Ja	
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	
Produktfamiljskod	PT320T [GSA Pendant Track Mounted]	
Lighting Technology	LED	
Värdetrappa	Prestanda	
CE-märkning	Ja	

GreenSpace accentpendel

Garantitid	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik

Ljusflöde	1 900 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	86 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥85
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	Färskt kött
Optiktyp	Mycket bredstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	Kupa/kåpa av polymetylmetakrylat
Armaturens ljusstrålefördelning	30°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	20,4 A
Ingåendetid	195 ms
Effektförbrukning	22 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Kabelhärvor/kablar
Kabel	Kabel 3,0 m, utan kontakt
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nättaggregat med DALI-gränssnitt, förberett (inbyggt) för VLC (Visual Light Communication) (externt)
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
------------------------	-----------

Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Svart RAL 9004
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total höjd	208 mm
Total diameter	100 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.406, 0.350) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK
Fullständigt produktnamn	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK
Full EOC	871869939151500
Beställningsnummer	39151500
Materialnummer (12NC)	910500465128
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699391515
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718699391515

GreenSpace accentpendel

Måttskiss

