



GreenSpace accentpendel

PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK

GSA Pendant Track Mounted, 827 varmvit, Nätaggregat med DALI-gränssnitt, Medelstrålande ljusfördelning, Svart

GreenSpace Accent-serien ger butiksinnehavare och fastighetsägare möjlighet att enkelt byta från CDM till LED och nyttja fördelarna med ljuskvaliteten hos Philips PerfectAccent, samtidigt som energikostnaderna minskar avsevärt – allt till en skälig investeringskostnad. GreenSpace accentpendel kan installeras på en vanlig 3C-adapter eller på ett takmonteringsfäste för snabb och enkel installation. Kabeln kan kapas till rätt längd för att passa armaturens installationshöjd exakt. I kläd- och livsmedelsbutiker kan GreenSpace accentpendel användas med särskilda ljus- och LED-recept som framhäver kläder och färskt livsmedel på bästa tänkbara sätt. Läs mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat och Fresh Food Champagne under Butiker, hotell och restauranger på vår hemsida.

Produktdata

Allmän information		
Utbytbar ljuskälla	Nej	gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Produktfamiljskod PT320T [GSA Pendant Track Mounted]
Driftdon ingår	Ja	Lighting Technology LED
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför	Värdetrappa Prestanda
		CE-märkning Ja
		Garantitid 5 år
		Säkerhetsmärkning, antändlighet För montering på normalantändliga ytor
		ENEC-märkning ENEC-märkning
		Glödtrådtest Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s

GreenSpace accentpendel

EU RoHS-kompatibel	Ja
--------------------	----

Ljusteknik

Ljusflöde	2 600 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	110,63829787234043 lm/W
Färgåtergivningindex	≥80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	827 varmvit
Optiktyp	Medelstrålände ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	Kupa/kåpa av polymetylmetakrylat
Armaturens ljusstrålefördelning	24°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220 – 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Average CLO power consumption	23.5 W
Ingående ström	20,4 A
Ingåendetid	0,195 ms
Effektförbrukning	23,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Kabelhärvor/kablar
Kabel	Kabel 3,0 m, utan kontakt
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med DALI-gränssnitt
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat

Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Svart
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total höjd	208 mm
Total diameter	100 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.46, 0.41) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd 5 % på 50 000 tim	
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK
Fullständigt produktnamn	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK
Full EOC	871869939152200
Beställningsnummer	39152200
Materialnummer (12NC)	910500465129
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699391522
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699391522

GreenSpace accentpendel

Måttskiss

