



GreenSpace Accent- pendel

PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH

GSA Pendant Track Mounted, 830 varmhvit,
Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, Mellomstrålet,
Hvit

Takket være GreenSpace Accent familien kan detaljister og bygningsoperatører nå enkelt bytte fra CDN til LED og få fordelene ved Philips PerfectAccent-lyskvalitet så vel som betraktelige energibesparelser – alt til en rimelig anskaffelseskostnad. GreenSpace Accent-pendelen kan monteres på en vanlig 3C-adapter eller et takfeste med skinnegrensesnitt for rask og enkel montering. Kabellengden kan tilpasses slik at den passer perfekt til armaturens monteringshøyde. For mote- og matbutikker er den tilgjengelig med spesielle lysvarianter og LED-oppskrifter, slik at klærne og matvarene kan vises i et best mulig lys. Se mote- og matkatalogsidene for å lese mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat og Fresh Food Champagne.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilden kan byttes ut	Nei	gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Produktseriekode	PT320T [GSA Pendant Track Mounted]
Driver inkludert	Ja	Lighting Technology	LED
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor	Verditrapp	Effekt
		CE-merke	Ja
		Garantiperiode	5 år
		Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
		ENEC-merke	ENEC-merke

GreenSpace Accent-pendel

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	2 700 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	114,8936170212766 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	Mellomstrålet
Type optisk deksel	Kule/deksel av polymetylmetakrylat
Armaturlysstråle spredning	38°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Average CLO power consumption	23.5 W
Startstrøm	20,4 A
Innløpstillid	0,195 ms
Effektforbruk	23,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Flygende ledninger/kabler
Kabel	Kabel på 3,0 meter uten plugg
Antall produkter på MCB på 16 A type B	24

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat

Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total høyde	208 mm
Total diameter	100 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Strømforkbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L80

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH
Fullstendig produktnavn	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH
Full EOC	871869939153900
Bestillingskode	39153900
Materialenr. (12NC)	910500465130
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699391539
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699391539

GreenSpace Accent-pendel

Målskisse

