



TrueFashion

ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH

TrueFashion EasyAim, Premium beyaz, CRI≥90, 3000 K, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Işın açısı 6 °, Beyaz

TrueFashion, uzman perakendecilerin küçültme ve sunum ihtiyaçlarına yanıt veren LED projektör ailesidir. Öncelikle, temiz ve ince ayrıntılara sahip bu küçültülmüş spot lambalar, çağdaş bir tasarım sunar ve kişiye özel bir görünüm için mağazanızın iç dekoruna kusursuz biçimde uyum sağlar. İkinci olarak, kontrast oranını en üst düzeye çıkarmak ve böylece vurgu etkisini optimize etmek için serpmeye ışık olmadan daha yüksek merkezi yoğunlukta ışın sağlayan yenilikçi OptiAccent lens teknolojisi (FPO) sayesinde yüksek kaliteli vurgulama efekti sunar. Özellikle zorlu dar spot (12o) ve spot (18o) uygulamalarında, OptiAccent'ın Panel Üstü Yonga ve reflektör optiği farkı gece ve gündüz gibidir. Ayrıca OptiAccent üstün göz konforu sağlamak için doğrudan parlamayı 5 kat azaltır. Son olarak, TrueFashion ışık spektrumunu da kapsar: Özel olarak tasarlanmış Philips LED çeşitleri, renkleri (doğgunluğu) ve beyazları geliştirirken, yüksek derecede doğruluk (<gt/>CRI90) sunar. TrueFashion, perakende uygulamalarınızda bu şekilde üstün bir ışık deneyimi sağlar.

Güvenlik ve uyarılar

- Aydınlatma armatürü, kol mesafesi dışında bir yere monte edilmelidir.
- Aydınlatma armatürü, yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından monte edilip sökülmesi ve kablo bağlantıları en güncel IEE elektrik düzenlemelerine veya ulusal gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını

değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım

	ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
Ürün ailesi kodu	ST721T [TrueFashion EasyAim]
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Teknik özellikler
CE işareti	Evet
Garanti süresi	5 yıl
Alev alma işareti	-
ENEC işareti	ENEC işareti
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	1.150 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	66 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	90
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	Premium beyaz, CRI≥90
Optik sistem türü	Işın açısı 6 °
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	6°
Birleşik parlama derecesi CEN	Not applicable

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	5 A
Ani akım süresi	0,05 ms
Güç Tüketimi	17,6 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarma özelliği
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	34

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 - +40 °C
-------------------------	--------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
Sürücü/güç ünitesi/trafo	DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi
Kontrol arabirimi	DALI
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon

Optik kapak malzemesi	Polimetil metakrilat
Sabitlenme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	220 mm
Genel genişlik	118 mm
Genel yükseklik	280 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	280 x 118 x 220 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Sürdürülebilirlik derecesi	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.42, 0.38) SDCM <3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte	5 %
kontrol tertibatı arıza oranı	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte	L80
lümen bakım	

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	1%
Rastgele anahtara uygun	Evet

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH
Tam ürün adı	ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH
Tam ürün kodu	871869939221500
Sipariş kodu	39221500
Malzeme No. (12NC)	910500465166
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699392215
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718699392215

Boyutlu çizim

