



Selenium

SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60

Vital, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 45 W, Elektronický, Bezpečnostní třída II, Otevřené CT-POT, Polykarbonátová miska/kryt, Univerzální pro průměr 48 až 60 mm

Selenium SGP340 je výkonné, ergonomické svítidlo uličního osvětlení. Jeho jednoduchý oblý tvar mu umožňuje zapadnout do jakéhokoli prostředí, ve dne proto nebude působit vizuálně rušivě. Výjimečný optický výkon svítidla Selenium zajišťuje známý reflektor T-POT. Samostatný systém Chronosense (bez ovládacího kabelu) nebo spínač ztlumení umožňují úspory energie. Svítidlo Selenium je vhodné pro montáž na výložník i na sloup. Pro optimální instalaci lze volit ze tří úhlů sklonu (0, 5, 15°).


Údaje o produktu

Obecné informace		Typ optického krytu	
Kód řady svítidel	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]	Venkovní typ optiky	Polykarbonátová miska/kryt
Patice krytky	PGZ12 [PGZ12]	Otevřené CT-POT	
Předřadník	EB [Elektronický]	Provozní a elektrické	
Fotobuňka	-	Vstupní napětí	220 až 240 V
Kód produktové řady	SGP670 [Vital]	Spotřeba energie	45 W
Vestavěné ovládání	-	Mechanické a materiály	
Značka CE	Ano	Barva těla	Šedá
Značka ENEC	-	Montážní přípravek	Univerzální pro průměr 48 až 60 mm
Světelné technické		Celková výška	268 mm
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	5°	Certifikace a použití	
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°	Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK10 [20 J odolná vůči vandalismu]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Označení a balení	
Objednací název produktu	SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60
Celý název výrobku	SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60
Full EOC	872790062615500
Objednací kód	62615500

Číslo materiálu (12NC)	910500967012
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900626155
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8727900626155

Rozměrové výkresy



Product
SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60

