



# Selenium

## SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60

Vital, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 45 W, Elektronisk, Sikkerhetsklasse II, Åpen CT-POT, Kule/deksel av polykarbonat, Universell for diameter 48 til 60 mm

Selenium er det nyeste produktet i Philips' veibelysningsserie. Det er den nyeste i en lang rekke effektive, pålitelige og ergonomisk utformede lamper som kombinerer en ekstremt holdbar aluminiumskasse med T-POT-reflektorens enestående optiske funksjon. Dets enkle design hjelper integreringen i hver miljøtype.

### Produktdata


| Generell informasjon           |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Lampefamiliekode               | CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW] |
| Sokkelbase                     | PGZ12 [PGZ12]                     |
| Forkobling                     | EB [Elektronisk]                  |
| Fotocelle                      | -                                 |
| Produktseriekode               | SGP670 [Vital]                    |
| Innebygd styring               | -                                 |
| CE-merke                       | Ja                                |
| ENEC-merke                     | -                                 |
| Teknisk belysning              |                                   |
| Standardvinkel på stolpetoppen | 5°                                |
| Standardvinkel sidemontering   | 0°                                |
| Type optisk deksel             | Kule/deksel av polykarbonat       |
| Optikktype utendørs            | Åpen CT-POT                       |
| Drift og elektronikk           |                                   |
| Inngangsspenning               | 220 til 240 V                     |

| Effektforbruk                 | 45 W                                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Mekanikk og innfatning        |                                                        |
| Innfatningsfarge              | Grå                                                    |
| Monteringsanordning           | Universell for diameter 48 til 60 mm                   |
| Total høyde                   | 268 mm                                                 |
| Godkjenning og bruksområde    |                                                        |
| Ingress beskyttelseskode      | IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker] |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode | IK10 [20 J hærversikker]                               |
| IEC-beskyttelsesklasse        | Sikkerhetsklasse II                                    |
| Produktdata                   |                                                        |
| Produktnavn for bestilling    | SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60                   |
| Fullstendig produktnavn       | SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60                   |
| Full EOC                      | 872790062615500                                        |
| Lokal kodebeskrivelse         | 3510281                                                |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Bestillingskode               | 62615500      |
| Materialenr. (12NC)           | 910500967012  |
| Lokal bestillingskode         | 3510281       |
| SAP-teller – antall per pakke | 1             |
| EAN/UPC – produkt/boks        | 8727900626155 |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| SAP-teller – pakker per utvendige | 1             |
| EAN/UPC – boks                    | 8727900626155 |

## Målskisse



### Product

SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60

