



# Selenium

## SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60

Vital, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 90 В, Электронный, Класс безопасности II, Открытый СТ-POT, Плоское стекло, Универсальный для диаметров от 48 до 60 мм

Selenium SGP340 – эффективный и эргономичный дорожный светильник. Его простая округлая форма уменьшает его заметность днем, что позволяет ему удачно вписываться в любое окружение. В Selenium встроен знаменитый отражатель T-POT для обеспечения превосходных оптических характеристик. Можно достичь значительной экономии электроэнергии благодаря наличию регулировки с помощью диммера или автономной системы Chronosense (без дополнительного кабеля). Selenium может устанавливаться на верх мачты или крепиться сбоку, для наилучшей установки на выбор предлагаются три угла наклона (0°, 5°, 15°).

### Данные о продукции


| Общая информация                             |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Код лампового семейства                      | CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW] |
| Цоколь                                       | PGZ12 [PGZ12]                     |
| ПРА                                          | ЕВ [Электронный]                  |
| Фотоэлемент                                  | -                                 |
| Код семейства продуктов                      | SGP670 [Vital]                    |
| Встроенное управление                        | -                                 |
| Маркировка CE                                | Да                                |
| Сертификат ENEC                              | -                                 |
| Технические характеристики освещения         |                                   |
| Стандартный угол наклона при верхнем монтаже | 5°                                |

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Стандартный угол наклона при настенном монтаже  | 0°                                         |
| Тип оптической крышки                           | Плоское стекло                             |
| Тип оптики для размещения вне зданий            | Открытый СТ-POT                            |
| Эксплуатационные и электрические характеристики |                                            |
| Входное напряжение                              | От 220 до 240 Вт                           |
| Энергопотребление                               | 90 В                                       |
| Механические компоненты и корпус                |                                            |
| Цвет корпуса                                    | Серый                                      |
| Монтажное устройство                            | Универсальный для диаметров от 48 до 60 мм |

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Общая высота                                         | 232 мм                                           |
| <b>Соответствие требованиям и область применения</b> |                                                  |
| Код защиты от проникновения (IP)                     | IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй] |
| Код степени защиты от механических воздействий       | IK08 [5 Дж, вандалопрочный]                      |
| Класс защиты IEC                                     | Класс безопасности II                            |
| <b>Данные об изделии</b>                             |                                                  |
| Название продукта для заказа                         | SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG<br>48/60          |

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Полное название продукта              | SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG<br>48/60 |
| Полный код продукта                   | 872790062620900                         |
| Код заказа                            | 910500967512                            |
| Материал № (12NC)                     | 910500967512                            |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                                       |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8727900626209                           |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 1                                       |
| EAN/UPC — короб                       | 8727900626209                           |

Чертеж размеров



|                                      |
|--------------------------------------|
| Product                              |
| SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60 |

