



TownGuide Performer

BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6

TOWNGUIDE PERF BOWL, LED module 6000 lm, Среднее распределение, Поликарбонатный колпак/плафон, прозрачный

Линейка TownGuide Performer включает шесть узнаваемых и вместе с тем современных форм: плоский конус, колпак, классический конус, классическая модель, Т-образная модель и модель Tzero. Все варианты доступны в исполнении с прозрачным или матовым колпаком. Широкий диапазон значений светового потока и выбор цвета, а также различные сроки службы позволяют легко выбрать вариант, который будет оптимально соответствовать требованиям вашего проекта. Кроме того, возможности систем управления светильников TownGuide Performer позволяют интегрировать их в уже действующие программы экономии электроэнергии: автономные системы LumiStep и DynaDimmer, управление включением и изменением яркости света SDU, удаленное подключение к программному обеспечению по управлению освещением CityTouch и др. Простая установка. Благодаря расположенному на втулке байонетному соединению со встроенным вводом светильник даже не нужно открывать для выполнения установки. Компания Philips приложила все усилия к тому, чтобы сделать совокупную стоимость владения светильниками как можно более привлекательной. Светодиодные технологии, используемые в светильниках TownGuide Performer, совместимы с различными системами управления и обеспечивают значительное сокращение расходов на электроэнергию и обслуживание.

Данные о продукции

Общая информация			
Код лампового семейства	LED60 [LED module 6000 lm]	Тип светогенератора	LED
Сменный источник света	Да	Код семейства продуктов	BDP101 [TOWNGUIDE PERF BOWL]
Количество единиц ПРА	1 шт.	Осветительная технология	LED
Драйвер в комплекте	Да	Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
Фотоэлемент	-		

Встроенное управление	Постоянная светоотдача и фиксированные предварительные установки DynaDimmer модели 2
Маркировка CE	Да
Гарантийный период	5 лет
Знак пожароопасности	-
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 5 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Класс ремонтпригодности	Класс А; светильник оснащен деталями, требующими обслуживания (когда применимо): панель светодиодов, драйвер, блоки управления, устройство защиты от скачков напряжения, оптика, передний плафон и механические части

Технические характеристики освещения

Коэффициент освещения, направленного снизу вверх	3
Светоотдача	4 424 лм
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	0°
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	102 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Количество источников света	8
Цвет источника света	Теплый белый 830
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, прозрачный
Светораспределение светильника	53° x 71°
Тип оптики для размещения вне зданий	Среднее распределение

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	43.5 В
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	45 В
Конечная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	46.5 В
Пусковой ток	45 А
Время пуска	0,285 ms
Энергопотребление	46,5 В
Коэффициент мощности (доля)	0.96
Соединение	Винтовой блок пятиполюсный
Кабель	-

Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	10
---	----

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +35 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания с DynaDimmer и постоянной светоотдачей (интегрированный)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Да

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	Акрилат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Серебристый
Монтажное устройство	Стойка для диаметра 62 мм
Форма оптической крышки	Полукруглый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	570 мм
Общая ширина	570 мм
Общая высота	293 мм
Общий диаметр	570 мм
Эффективная площадь проекции	0,095 m²
Размеры (высота x ширина x глубина)	293 x 570 x 570 mm
Цвет деталей	Все детали окрашены

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 Дж, вандалопрочный]
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Защита светильника от бросков напряжения до 6 кВ в дифференциальном режиме и до 6 кВ в синфазном режиме
Класс экологической устойчивости	Lighting for circularity
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-7%
Начальная цветность	(0.43, 0.40) SDCM <5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Допустимые отклонения нач. индекса цветопередачи	+/-2

TownGuide Performer

Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,5 %
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 100 000 ч	10 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 100 000 ч	94
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Максимальный уровень диммирования	50%
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6

Полное название продукта	BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6
Полный код продукта	871829190613100
Код заказа	910500991014
Материал № (12NC)	910500991014
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291906131
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718291906131

Чертеж размеров

