



TownGuide Core

BDP001 ECO50/740 II DW PCF GR 62P

TOWNGUIDE CORE FLAT CONE, LED EconomyLine 5000 lm, Distribuição aberta, Bojo/tampa de polycarbonato jateada, Topo do poste para diâmetro de 62 mm

A família TownGuide Core possui design moderno e está disponível em dois modelos: Flat Cone e Bowl. Ambos estão disponíveis com difusores transparentes ou opacos. Oferecendo uma extensa gama de fluxos luminosos e temperaturas de cores, a TownGuide Core é uma escolha facilmente a ser feita. É uma luminária LED econômica e extremamente eficiente quando comparada às tecnologias tradicionais da mesma aplicação.

Dados do produto

Informações gerais		Lighting Technology	
Código da família das lâmpadas	ECO50 [LED EconomyLine 5000 lm]	Controle incorporado	-
Fonte de luz substituível	Sim	Marca CE	Sim
Número de unidades de equipamento	Unidade	Período de garantia	3 anos
Driver incluído	Sim	Marca de inflamabilidade	-
Fotocélula	-	Marca ENEC	Marca ENEC
Observações	* - Conforme documento orientador de iluminação da Europa "Avaliando o desempenho das luminárias de LED - Janeiro de 2018": estatisticamente não existe diferença significativa na manutenção luminica entre B50 e, por exemplo, B10. Portanto, o valor da vida útil média (B50) também representa o valor de B10.	Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 5 s
Light source engine type	LED	Compatível com EU RoHS	N
Código da família de produtos	BDP001 [TOWNGUIDE CORE FLAT CONE]	Dados técnicos de luz	
		Proporção de fluxo luminoso ascendente	0,4
		Fluxo luminoso	3.032 lm
		Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	0°

Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	71 lm/W
Color rendering index (CRI)	80
Cor da fonte de luz	Branco neutro 840
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de policarbonato jateada
Propagação do feixe de luz da luminária	50° x 70°
Tipo óptico ao ar livre	Distribuição aberta

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Corrente de irrupção	70 A
Tempo de irrupção	0,120 ms
Consumo de energia	39,2 W
Fator de potência (fração)	0.96
Conexão	Bloco de conexão do parafuso de três polos
Cabo	-
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	16

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 35 °C
-----------------------------------	-------------

Controles e dimerização

Regulável	Não
Driver/unidade de potência/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/ Desligado)
Interface de controle	-
Emissão de luz constante	N

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio
Material refletor	-
Material de óptica	Acrilato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Cinza
Dispositivo de montagem	Topo do poste para diâmetro de 62 mm
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Cônico plano
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Altura geral	209 mm

Diâmetro total	570 mm
Área projetada efetiva	0,051 m²
Cor das peças	Terminal de encaixe bruto

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [20 J resistente a vandalismo]
Surge Protection (Common/ Differential)	Nível de proteção contra sobretensão da luminária até o modo diferencial de 4 kV e o modo comum de 4 kV
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/- 7%
Cromaticidade inicial	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerância de consumo de energia	+/- 10%
Init. Color Rendering Index	+/- 2
Tolerance	

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 100.000 h	7,5 %
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	L80

Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	Não se aplica

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	BDP001 ECO50/740 II DW PCF GR 62P
Nome do produto completo	BDP001 ECO50/740 II DW PCF GR 62P
Full EOC	871829190976700
Descrição do código local	LUMINARIA LED BDP001ECO50740DWPCFGR62P
Código de encomenda	910500991036
Nº do material (12NC)	910500991036
Código local	910500991036
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718291909767
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC – caixa	8718291909767

TownGuide Core

Desenho dimensional

