



TownGuide Performer

BDP102 LED25/740 II DW PCF BK CLO 5 76P

TOWNGUIDE PERF CLASSIC CONE, LED GreenLine 2500 lm,
Široké vyžarovanie, Polykarbonátová optika/kryt, matné,
Stabilný svetelný výkon

Rad TownGuide Performer tvorí šesť rozpoznateľných, no zároveň moderných tvarov: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic, T a Tzero. Všetky typy sú k dispozícii s číry alebo matným difúzorom. Vzhľadom na širokú škálu verzií podľa svetelného toku, farieb svetla a prevádzkovej životnosti je jednoduché vybrať si verziu, ktorá najlepšie spĺňa špecifické požiadavky vášho projektu. Okrem toho poskytuje rad TownGuide Performer rôzne riadiace systémy, vďaka ktorým sa môže stať integrálnou súčasťou vašich inteligentných programov na zníženie spotreby energie – od samostatných systémov LumiStep a DynaDimmer a ovládača stmievania SDU, až po bezproblémové pripojenie na diaľku prostredníctvom softvéru CityTouch na riadenie osvetlenia. Montáž je jednoduchá. Vďaka bajonetovému konektoru s priechodkou integrovanou v prírubu nie je pri montáži potrebné svietidlo vôbec otvárať. Spoločnosť Philips vyvinula maximálne úsilie, aby boli celkové náklady na vlastníctvo (TCO) svietidla čo najatraktívnejšie. A keďže TownGuide Performer je špecializované LED svietidlo kompatibilné s množstvom radiacích systémov a umožňujúce výrazné úspory nákladov na elektrickú energiu a údržbu v porovnaní s konvenčným osvetlením.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Typ systému svetelného zdroja	
Kód radu svetelného zdroja	GRN25 [LED GreenLine 2500 lm]	Kód radu produktov	LED
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno		BDP102 [TOWNGUIDE PERF CLASSIC CONE]
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka	Technológia osvetlenia	LED
Vrátane napájača	Áno	Hodnotový rebríček	Výkon
Fotočlánok	-	Vstavané riadenie	Stabilný svetelný výkon

TownGuide Performer

Značka CE	Áno
Záručná lehota	5 roky
Značka horľavosti	-
Značka ENEC	Značka ENEC
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Nie

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor	0,4
Svetelný tok	1 392 lm
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	82 lm/W
Index podania farieb (CRI)	70
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Typ optického krytu	Polykarbonátová optika/kryt, matné
Rozptyl svetelného lúča svetidla	50° x 70°
Typ optiky, exteriér	Široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Počiatková spotreba pri CLO	17 W
Priemerná spotreba pri CLO	17,2 W
Konečná spotreba pri CLO	17,4 W
Nárazový prúd	22 A
Čas zapínania	0,29 ms
Spotreba	17,4 W
Účinnosť (zlomok)	0,95
Zapojenie	Skrutkovácia pripájacia svorkovnica, 5-pólová
Kábel	5,0 m kábel bez zástrčky
Počet produktov na MCB 16 A typ B	20

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	-40 až +35 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájacia jednotka, regulačná, so stabilným svetelným výkonom
Ovládacie rozhranie	-
Konštantný svetelný výkon	Áno

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliník
Materiál reflektora	-

Optický materiál	Akrylát
Materiál optického krytu	Polykarbonát
Materiál upevnenia	Oceľ
Farba telesa	Čierna
Montážne zariadenie	Montáž na vrchol stĺpa pre priemer 76 mm
Tvar optického krytu	Kužeľový
Povrchová úprava optického krytu	Matná
Celková výška	317 mm
Celkový priemer	570 mm
Účinná vystavená plocha	0,088 m²
Farba dielov	Všetky diely sú nafarebné

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK10 [20 J, odolné proti vandalizmu]
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)	Úroveň prepäťovej ochrany svetidla v diferenciálnom režime 6 kV a v bežnom režime 6 kV
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-7%
Počiatková chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerancia spotreby	+/-10%
Odchýlka poč. indexu podania farieb	+/-2

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť napájača pri 5 000 h	0,5 %
----------------------------------	-------

Podmienky použitia

Maximálna úroveň stmievania	Nevzťahuje sa na zariadenie
-----------------------------	-----------------------------

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	BDP102 LED25/740 II DW PCF BK CLO 5 76P
Úplný názov produktu	BDP102 LED25/740 II DW PCF BK CLO 5 76P
Úplný kód produktu	871829191264400
Objednávkový kód	91264400
Č. materiálu (12NC)	910500991054
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718291912644
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718291912644

TownGuide Performer

Rozmerový obrázok

