



# TownGuide Performer

## BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P

TOWNGUIDE PERF CLASSIC T, LED Module 2000 lm, Широкое распределение, Поликарбонатный колпак/плафон, матовый, Постоянная светоотдача, Стойка для диаметра 62 мм

Линейка TownGuide Performer включает шесть узнаваемых и вместе с тем современных форм: плоский конус, колпак, классический конус, классическая модель, T-образная модель и модель Tzero. Все варианты доступны в исполнении с прозрачным или матовым колпаком. Широкий диапазон значений светового потока и выбор цвета, а также различные сроки службы позволяют легко выбрать вариант, который будет оптимально соответствовать требованиям вашего проекта. Кроме того, возможности систем управления светильников TownGuide Performer позволяют интегрировать их в уже действующие программы экономии электроэнергии: автономные системы LumiStep и DynaDimmer, управление включением и изменением яркости света SDU, удаленное подключение к программному обеспечению по управлению освещением CityTouch и др. Простая установка. Благодаря расположенному на втулке байонетному соединению со встроенным вводом светильник даже не нужно открывать для выполнения установки. Компания Philips приложила все усилия к тому, чтобы сделать совокупную стоимость владения светильниками как можно более привлекательной. Светодиодные технологии, используемые в светильниках TownGuide Performer, совместимы с различными системами управления и обеспечивают значительное сокращение расходов на электроэнергию и обслуживание.

### Данные о продукции

Общая информация		Драйвер в комплекте	Да
Код лампового семейства	LED20 [LED Module 2000 lm]	Фотоэлемент	-
Сменный источник света	Да	Тип светогенератора	LED
Количество единиц ПРА	1 шт.	Код семейства продуктов	BDP103 [TOWNGUIDE PERF CLASSIC T]

## TownGuide Performer

Осветительная технология	LED
Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
Встроенное управление	Постоянная светоотдача
Маркировка CE	Да
Гарантийный период	5 лет
Знак пожарной безопасности	-
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 5 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Класс ремонтопригодности	Класс А; светильник оснащен деталями, требующими обслуживания (когда применимо): панель светодиодов, драйвер, блоки управления, устройство защиты от скачков напряжения, оптика, передний плафон и механические части

### Технические характеристики освещения

Коэффициент освещения, направленного снизу вверх	4
Светоотдача	1 060 лм
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	0°
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	69 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Количество источников света	4
Цвет источника света	Теплый белый 830
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, матовый
Светораспределение светильника	50° x 70°
Тип оптики для размещения вне зданий	Широкое распределение

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220-240 В
Частота сети	50 to 60 Hz
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	15.4 В
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	15.6 В
Конечная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	15.8 В
Пусковой ток	22 А
Время пуска	0,29 ms
Энергопотребление	15,8 В
Коэффициент мощности (доля)	0.94
Соединение	Винтовой блок пятиполюсный
Кабель	-

Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	26
---	----

### Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +35 °C
--------------------------------------	------------------

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания регулируемый с постоянной светоотдачей
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Да

### Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	Акрилат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Серебристый
Монтажное устройство	Стойка для диаметра 62 мм
Форма оптической крышки	Широкая
Покрытие оптической крышки	Матовое
Общая длина	570 мм
Общая ширина	570 мм
Общая высота	458 мм
Общий диаметр	570 мм
Эффективная площадь проекции	0,093 м²
Размеры (высота x ширина x глубина)	458 x 570 x 570 mm
Цвет деталей	Все детали окрашены

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 Дж, вандалопрочный]
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Защита светильника от бросков напряжения до 6 кВ в дифференциальном режиме и до 6 кВ в синфазном режиме
Класс экологической устойчивости	Lighting for circularity
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-7%
Начальная цветность	(0.43, 0.40) SDCM <5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Допустимые отклонения нач. индекса цветопередачи	+/-2

### Производительность со временем (соответствие МЭК)

Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,5 %
--	-------

## TownGuide Performer

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 100 000 ч	10 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 100 000 ч	98
<b>Условия эксплуатации</b>	
Температура окружающей среды для наилучшей производительности T <sub>a</sub>	25 °C
Максимальный уровень диммирования	Не применимо
<b>Данные об изделии</b>	
Название продукта для заказа	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P

Полное название продукта	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P
Полный код продукта	871829191075600
Код заказа	910500991136
Материал № (12NC)	910500991136
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291910756
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718291910756

## Чертеж размеров

