



TownGuide Performer

BDP103 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P

TOWNGUIDE PERF CLASSIC T, LED EconomyLine 10000 lm,
Brede lichtverdeling, Polycarbonaat schaal/lichtkap, mat,
Constance lichtopbrengst, Paaltop voor diameter 62 mm

De TownGuide Performer-familie bestaat uit zes herkenbare, maar moderne vormen: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic T, T en Tzero. Elke armatuur heeft de optie voor een heldere (PCC), een doorschijnende (PCTR) of een matte (PCF) bowl (behalve Tzero, waarvoor alleen een heldere bowl verkrijgbaar is). Door het uitgebreide scala aan lumenopbrengsten, neutraal witte of warmwitte LED-lichtbronnen en specifieke optieken voor lagere montagehoogten is het eenvoudig om de versie te kiezen die het beste past bij de specifieke vereisten voor uw project. En dit wordt allemaal gecombineerd met een lange levensverwachting van 100.000 bedrijfsuren. Daarnaast heeft de TownGuide Performer een diversiteit van regelmogelijkheden waardoor deze armatuur een integraal deel van uw slimme energiebesparingsprogramma's kan worden: van de op zichzelf staande LumiStep, DynaDimmer, LineSwitch en gecodeerde netspanningsgroepregeling tot aan een naadloze verbinding op afstand met de Interact-software voor verlichtingsbeheer. De installatie is eenvoudig. Dankzij de bajonetconnector met geïntegreerde wartel in het mastopzetstuk is het niet nodig om de armatuur te openen voor installatie. De Signify Service tag app biedt directe toegang tot alle relevante gegevens, zodat het onderhoud ook eenvoudig is. Philips heeft er alles aan gedaan om de TCO van de armatuur zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Aangezien TownGuide Performer een specifieke LED-armatuur is, die compatibel is met verschillende regelsystemen, leidt dit ook tot enorme besparingen op energie- en onderhoudskosten in vergelijking met conventionele verlichting.

Product gegevens

TownGuide Performer

Algemene informatie	
Type lichtbron	ECO100 [LED EconomyLine 10000 lm]
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Fotocel	-
Lamptype	LED
Code productfamilie	BDP103 [TOWNGUIDE PERF CLASSIC T]
Lamptype	LED
Waardeschaal	Beter
Ingebouwde regeling	Constante lichtopbrengst
CE-markering	Ja
Garantieperiode	5 jaar
Brandbaarheidsmarkering	-
ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Conform EU RoHS-richtlijn	Nee
Gegevens lichttechniek	
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0,4
Lichtstroom	4.018 lm
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	58 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80
Kleur lichtbron	830 warmwit
Type lichtkap	Polycarbonaat schaal/lichtkap, mat
Bundelspreiding armatuur	50° x 70°
Optiektype buiten	Brede lichtverdeling
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanvankelijk energiegebruik CLO	69 W
Average CLO power consumption	74 W
Totale opgenomen vermogen CLO	79 W
Aanloopstroom	10 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,13 ms
Energieverbruik	79 W
Arbeidsfactor	0.99
Aansluiting	5-polig schroefaansluitblok
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B 22	
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-40 tot +35 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst

Bedieningsinterface	-
Constante lichtopbrengst	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	Acrylaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Staal
Kleur behuizing	Zilver
Bevestigingsvoorziening	Paaltop voor diameter 62 mm
Vorm optische lichtkap/lens	Breed
Afwerking optische lichtkap/lens	Mat
Totale hoogte	458 mm
Totale diameter	570 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,093 m²
Kleur onderdelen	Alle onderdelen gekleurd
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Surge Protection (Common/Differential)	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 6 kV normale modus
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/- 7%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolerantie energieverbruik	+/- 10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/- 2
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	0,5 %
Toepassingsomstandigheden	
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	BDP103 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P
Volledige productnaam	BDP103 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P
Full EOC	871829191080000
Bestelcode	91080000
Materiaalnr. (12NC)	910500991141
Lokale code	BDP103E100WRFSC
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291910800
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718291910800

TownGuide Performer

Maatschets

