



TownGuide Performer

BDP104 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P

TOWNGUIDE PERF T, LED GreenLine 3500 lm, Широкое распределение, Поликарбонатный колпак/плафон, матовый, Постоянная светоотдача, Стойка для диаметра 62 мм

Линейка TownGuide Performer включает шесть узнаваемых и вместе с тем современных форм: плоский конус, колпак, классический конус, классическая модель, Т-образная модель и модель Tzero. Все варианты доступны в исполнении с прозрачным или матовым колпаком. Широкий диапазон значений светового потока и выбор цвета, а также различные сроки службы позволяют легко выбрать вариант, который будет оптимально соответствовать требованиям вашего проекта. Кроме того, возможности систем управления светильников TownGuide Performer позволяют интегрировать их в уже действующие программы экономии электроэнергии: автономные системы LumiStep и DynaDimmer, управление включением и изменением яркости света SDU, удаленное подключение к программному обеспечению по управлению освещением CityTouch и др. Простая установка. Благодаря расположенному на втулке байонетному соединению со встроенным вводом светильник даже не нужно открывать для выполнения установки. Компания Philips приложила все усилия к тому, чтобы сделать совокупную стоимость владения светильниками как можно более привлекательной. Светодиодные технологии, используемые в светильниках TownGuide Performer, совместимы с различными системами управления и обеспечивают значительное сокращение расходов на электроэнергию и обслуживание.

Данные о продукции

Общая информация			
Код лампового семейства	GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]	Драйвер в комплекте	Да
Сменный источник света	Да	Фотоэлемент	-
Количество единиц ПРА	1 шт.	Тип светогенератора	LED
		Код семейства продуктов	BDP104 [TOWNGUIDE PERF T]

Осветительная технология	LED
Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
Встроенное управление	Постоянная светоотдача
Маркировка CE	Да
Гарантийный период	5 лет
Знак пожароопасности	-
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 5 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Нет

Технические характеристики освещения

Коэффициент освещения, направленного снизу вверх	0,4
Светоотдача	1 632 лм
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	0°
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	62 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Цвет источника света	Теплый белый 830
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, матовый
Светораспределение светильника	50° x 70°
Тип оптики для размещения вне зданий	Широкое распределение

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	26.5 В
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	27 В
Конечная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	27.5 В
Пусковой ток	22 А
Время пуска	0,29 ms
Энергопотребление	27,5 В
Коэффициент мощности (доля)	0.98
Соединение	Блок винтового соединения 5–полюсный
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	20

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От –40 до +35 °C
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания регулируемый с постоянной светоотдачей
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Да

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	-
Оптический материал	Акрилат
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Материал фиксации	Сталь
Цвет корпуса	Серебристый
Монтажное устройство	Стойка для диаметра 62 мм
Форма оптической крышки	Узкая
Покрытие оптической крышки	Матовое
Общая высота	277 мм
Общий диаметр	570 мм
Эффективная площадь проекции	0.053 m²
Цвет деталей	Все детали окрашены

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK10 [20 Дж, вандалопрочный]
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Защита светильника от бросков напряжения до 6 кВ в дифференциальном режиме и до 6 кВ в синфазном режиме
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-7%
Начальная цветность	(0.43, 0.40) SDCM <5
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Допустимые отклонения нач. индекса цветопередачи	+/-2

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,5 %
--	-------

Условия эксплуатации

Максимальный уровень диммирования	Не применимо
-----------------------------------	--------------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BDP104 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P
Полное название продукта	BDP104 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P
Полный код продукта	871829191085500
Код заказа	910500991146
Материал № (12NC)	910500991146
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291910855

TownGuide Performer

Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718291910855

Чертеж размеров

