



TBH375

Sportstättenleuchte

TBH375 2xTL-D58W HFR PI

TBH375, 2, MASTER TL-D, 58 W, HF-Regler, Schnellsteckverbinder, 3-polig

Ballwurfsichere Sportstättenleuchte für Deckenanbau-, Deckeneinbau- und Kettenmontage. Für TL-D und TL5 Leuchtstofflampen. Gehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech. Für Einzel- oder Lichtbandanordnung verwendbar. Durchgangsverdrahtung möglich. Weißes Lamellenraster mit Aluminium-Kopfspiegel und eingebrachten Stahlstreben für Ballwurfsicherheit, symmetrisch strahlend. Die Leuchte muss zur Montage nicht geöffnet werden, dadurch ist eine sehr schnelle Installation möglich. Lieferung inklusive Leuchtmittel.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Elektrischer Anschluss	
Lampenfamiliencode	TL-D [MASTER TL-D]	Schnellsteckverbinder, 3-polig	
Betriebsgerät	HFR [HF-Regler]	Mechanik und Gehäuse	
Produktfamiliencode	TBH375 [TBH375]	Gesamte Breite	
CE-Zeichen	Ja	313 mm	
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen	Genehmigung und Anwendung	
Lichttechnische Daten		Schutzart (IP)	
Anzahl Lichtquellen	2	IP20 [Fernhalten von Fingern]	
Betrieb und Elektrik		IEC-Schutzklasse	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Schutzklasse I	
Energieverbrauch	58 W	Anwendungsbedingungen	
		Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	
		Nicht anwendbar	
		Produktdaten	
		Bestell-Produktname	
		TBH375 2xTL-D58W HFR PI	

TBH375 Sportstättenleuchte

Gesamtbezeichnung des Produkts	TBH375 2xTL-D58W HFR PI
Gesamt-Produktcode	871155963563700
Bestellcode	63563700
Material-Nr. (12NC)	910501138103
Anzahl pro Verpackung	1

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559635637
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711559635637

Abmessungsskizzen



Product
TBH375 2xTL-D58W HFR PI

