




# Arano TCS640

## TCS640 1x28W/840 HFP D8 ALU

ARANO, 1, 28 W, 840 neutralna biel, HF Performer, Półmatowa optyka 3D, mikrolamelki, Aluminium

Oprawy Arano to linia opraw do świetlówek TL5, wyposażone w mikrooptyki Philips. Opatentowane mikrooptyki z trójwymiarowymi lamelami łączą w sobie miniaturowe wymiary z optymalnymi osiąganymi jeśli chodzi o rozsył światła, komfort wizualny i wydajność. Oprawy te są w pełni zgodne z obowiązującą normą dla miejsc pracy (EN12464-1). Dostępne w wersji do montażu na powierzchni, do zwieszania, wolnostojące i do montażu na ścianie – niektóre z oświetleniem bezpośrednim/pośrednim – umożliwiają tworzenie jasnych, zapraszających wnętrz. Złożone oprawy Arano mogą być łączone w celu stworzenia układów liniowych.

### Dane produktu


|                                    |                                                            |                                             |                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Informacje ogólne</b>           |                                                            | <b>Typ klosza</b>                           |                                         |
| Kod rodziny lamp                   | TL5 [TL5]                                                  | -                                           |                                         |
| Osprzęt                            | HFP [HF Performer]                                         | <b>Eksplotacja i połączenie elektryczne</b> |                                         |
| Rodzina produktów                  | TCS640 [ARANO]                                             | Zużycie energii                             | 28 W                                    |
| Sterownik wbudowany                | -                                                          | Przewód                                     | -                                       |
| Znak CE                            | Tak                                                        | <b>Mechanika i korpus</b>                   |                                         |
| Oznaczenie palności                | Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności | Odległość od punktu zaczipienia (Nom)       | 1 000 mm                                |
| Oznaczenie ENEC                    | Znak ENEC                                                  | Kolor Korpusu                               | Aluminium                               |
| Test rozżarzonym drutem            | Temperatura 960°C, czas 5 s                                | <b>Certyfikaty i zastosowania</b>           |                                         |
| <b>Dane techniczne oświetlenia</b> |                                                            | Kod stopnia ochrony                         | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem] |
| Liczba źródeł światła              | 1                                                          | Klasa ochrony IEC                           | Klasa bezpieczeństwa I                  |
| Barwa źródła światła               | 840 neutralna biel                                         |                                             |                                         |
| Typ optyki                         | Półmatowa optyka 3D, mikrolamelki                          |                                             |                                         |

Arano TCS640

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Warunki dotyczące zastosowań        |                             |
| Nadaje się do losowego przełączania | Nie dotyczy                 |
| Dane techniczne produktu            |                             |
| Nazwa produktu na zamówieniu        | TCS640 1x28W/840 HFP D8 ALU |
| Pełna nazwa produktu                | TCS640 1x28W/840 HFP D8 ALU |
| Full EOC                            | 871155974565700             |
| Kod zamówienia                      | 74565700                    |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Materiał Nr (12NC)              | 910501230403  |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8711559745657 |
| Numerator - Packs per outer box | 1             |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8711559745657 |

Rysunki techniczne



|                             |
|-----------------------------|
| Product                     |
| TCS640 1x28W/840 HFP D8 ALU |

