



Arano TCS640

TCS640 2x28W/840 HFP C8 ALU

ARANO, 2, 28 W, 840 neutralna biel, HF Performer,
Wysokopolerowana optyka 3D, mikrolamelki, Aluminium

Oprawy Arano to linia opraw do świetlówek TL5, wyposażone w mikrooptyki Philips. Opatentowane mikrooptyki z trójwymiarowymi lamelami łączą w sobie miniaturowe wymiary z optymalnymi osiągnięciami jeśli chodzi o rozsył światła, komfort wizualny i wydajność. Oprawy te są w pełni zgodne z obowiązującą normą dla miejsc pracy (EN12464-1). Dostępne w wersji do montażu na powierzchni, do zwieszania, wolnostojące i do montażu na ścianie – niektóre z oświetleniem bezpośrednim/pośrednim – umożliwiają tworzenie jasnych, zapraszających wnętrz. Złożone oprawy Arano mogą być łączone w celu stworzenia układów liniowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]
Osprzęt	HFP [HF Performer]
Rodzina produktów	TCS640 [ARANO]
Sterownik wbudowany	-
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 960°C, czas 5 s

Dane techniczne oświetlenia

Liczba źródeł światła	2
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Wysokopolerowana optyka 3D, mikrolamelki

Typ klosza	-
------------	---

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	28 W
Przewód	-

Mechanika i korpus

Materiał optyki	Aluminium
Odległość od punktu zaczipienia (Nom)	1 000 mm
Kolor Korpusu	Aluminium

Certyfikaty i zastosowania



Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Arano TCS640

Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCS640 2x28W/840 HFP C8 ALU
Pełna nazwa produktu	TCS640 2x28W/840 HFP C8 ALU
Full EOC	871155974570100
Kod zamówienia	74570100

Materiał Nr (12NC)	910501230903
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559745701
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711559745701

Rysunki techniczne



Product
TCS640 2x28W/840 HFP C8 ALU

