



Arano TCS640

TCS640 4x14W/840 HFP C8 ALU

ARANO, 4, 14 W, 840 neutralna biel, HF Performer,
Wysokopolerowana optyka 3D, mikrolamelki, Aluminium

Oprawy Arano to linia opraw do świetlówek TL5, wyposażone w mikrooptyki Philips. Opatentowane mikrooptyki z trójwymiarowymi lamelami łączą w sobie miniaturowe wymiary z optymalnymi osiągnięciami jeśli chodzi o rozsył światła, komfort wizualny i wydajność. Oprawy te są w pełni zgodne z obowiązującą normą dla miejsc pracy (EN12464-1). Dostępne w wersji do montażu na powierzchni, do zwieszania, wolnostojące i do montażu na ścianie – niektóre z oświetleniem bezpośrednim/ pośrednim – umożliwiają tworzenie jasnych, zapraszających wnętrz. Złożone oprawy Arano mogą być łączone w celu stworzenia układów liniowych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Typ klosza	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	-	
Osprzęt	HFP [HF Performer]	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Rodzina produktów	TCS640 [ARANO]	Zużycie energii	14 W
Sterownik wbudowany	-	Przewód	-
Znak CE	Tak	Mechanika i korpus	
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Kolor Korpusu	Aluminium
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC	Certyfikaty i zastosowania	
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 960°C, czas 5 s	Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Dane techniczne oświetlenia		Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Liczba źródeł światła	4		
Barwa źródła światła	840 neutralna biel		
Typ optyki	Wysokopolerowana optyka 3D, mikrolamelki		

Arano TCS640

Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCS640 4x14W/840 HFP C8 ALU
Pełna nazwa produktu	TCS640 4x14W/840 HFP C8 ALU
Full EOC	871155974579400
Kod zamówienia	74579400

Materiał Nr (12NC)	910501231803
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559745794
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711559745794

Rysunki techniczne

