



Arano TCS640

TCS640 2x54W/830 HFP M2 ALU

ARANO, 2, 54 W, 830 barwa ciepło-biała, HF Performer,
Odbłyśnik matowy żebrowany raster lamelkowy, Aluminium

Oprawy Arano to linia opraw do świetlówek TL5, wyposażone w mikrooptyki Philips. Opatentowane mikrooptyki z trójwymiarowymi lamelami łączą w sobie miniaturowe wymiary z optymalnymi osiąganymi jeśli chodzi o rozsył światła, komfort wizualny i wydajność. Oprawy te są w pełni zgodne z obowiązującą normą dla miejsc pracy (EN12464-1). Dostępne w wersji do montażu na powierzchni, do zwieszania, wolnostojące i do montażu na ścianie – niektóre z oświetleniem bezpośrednim/pośrednim – umożliwiają tworzenie jasnych, zapraszających wnętrz. Złożone oprawy Arano mogą być łączone w celu stworzenia układów liniowych.

Dane produktu



Informacje ogólne		Typ optyki	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Odbłyśnik matowy żebrowany raster lamelkowy	
Osprzęt	HFP [HF Performer]	Typ klosza	
Rodzina produktów	TCS640 [ARANO]	-	
Sterownik wbudowany	-	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Znak CE	Tak	Zużycie energii	54 W
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Przewód	-
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC	Mechanika i korpus	
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 960°C, czas 5 s	Odległość od punktu zaczeplenia (Nom)	1 000 mm
Dane techniczne oświetlenia		Kolor Korpusu	Aluminium
Liczba źródeł światła	2	Certyfikaty i zastosowania	
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała	Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]

Arano TCS640

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCS640 2x54W/830 HFP M2 ALU
Pełna nazwa produktu	TCS640 2x54W/830 HFP M2 ALU
Full EOC	871155974889400

Kod zamówienia	74889400
Materiał Nr (12NC)	910501261803
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559748894
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8711559748894

Rysunki techniczne



Product
TCS640 2x54W/830 HFP M2 ALU

