



Arano TCS640

TCS640 4x14W/830 HFP M2 ALU

ARANO, 4, 14 W, 830 warmwit, HF Performer, Geribbeld lamellenrooster met matte spiegel, Aluminium

Arano is een serie armaturen voor TL5 fluorescentielampen, voorzien van Philips' micro-optieken. De gepatenteerde micro-optiek met 3D-lamellen combineert een miniaturistisch ontwerp met optimale prestaties voor lichtverdeling, visueel comfort en rendement. De optiek is bovendien volledig in overeenstemming met de huidige norm voor werkplekken binnenshuis (EN12464-1). Er is keuze uit opbouw-, pendel-, wand- en vrijstaande armaturen – sommige met directe/indirecte verlichting – om een heldere, aangename sfeer te creëren. Voor een lijndeling kunnen meerdere Arano-armaturen aan elkaar worden gekoppeld.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	TL5 [TL5]
VSA	HFP [HF Performer]
Code productfamilie	TCS640 [ARANO]
Ingebouwde regeling	-
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 960 °C, duur 5 s
Gegevens lichttechniek	
Aantal lichtbronnen	4
Kleur lichtbron	830 warmwit
Optiektype	Geribbeld lamellenrooster met matte spiegel

Type lichtkap	-
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	14 W
Kabel	-
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Aluminium
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I

Arano TCS640

Toepassingsomstandigheden

Geschikt voor willekeurige schakeling Niet van toepassing

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	TCS640 4x14W/830 HFP M2 ALU
Volledige productnaam	TCS640 4x14W/830 HFP M2 ALU
Full EOC	871155974901300
Beschrijving lokale code	TCS640414/83M2
Bestelcode	74901300

Materiaalnr. (12NC)	910501263003
Lokale code	TCS640414/83M2
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711559749013
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8711559749013

Maatschets

