




Arano

TPS640/642/644

TPS642 2x28W/830 HFP M2 SM2 ALU

ARANO, 2, 28 W, 830 barwa ciepło-biała, HF Performer, Odbłyśnik matowy żebrowany raster lamelkowy, Aluminium

Oprawy Arano to linia opraw do świetlówek TL5, wyposażone w mikroptyki Philips. Opatentowane mikroptyki z trójwymiarowymi lamelami łączą w sobie miniaturowe wymiary z optymalnymi osiągnięciami jeśli chodzi o rozsył światła, komfort wizualny i wydajność. Oprawa ta jest w pełni zgodna z najnowszą normą oświetlenia biur (EN12464-1). Dostępne w wersji do montażu na powierzchni, do zwieszania, wolnostojące i do montażu na ścianie – niektóre z oświetleniem bezpośrednim/pośrednim – umożliwiają tworzenie jasnych, zapraszających wnętrz. Złożone oprawy Arano mogą być łączone w celu stworzenia układów liniowych.

Dane produktu



Informacje ogólne		Barwa źródła światła	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]	Typ optyki	830 barwa ciepło-biała
Osprzęt	HFP [HF Performer]	Typ klosza	Odbłyśnik matowy żebrowany raster lamelkowy
Rodzina produktów	TPS642 [ARANO]		-
Sterownik wbudowany	-	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Znak CE	Tak	Napięcie wejściowe	230 do 240 V
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Zużycie energii	28 W
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC	Przewód	-
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s	Mechanika i korpus	
Dane techniczne oświetlenia		Kolor Korpusu	Aluminium
Liczba źródeł światła	2		

Arano TPS640/642/644

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TPS642 2x28W/830 HFP M2 SM2 ALU
Pełna nazwa produktu	TPS642 2x28W/830 HFP M2 SM2 ALU

Full EOC	871155974961700
Kod zamówienia	74961700
Materiał Nr (12NC)	910501269003
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711559749617
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8711559749617

Rysunki techniczne



Product
TPS642 2x28W/830 HFP M2 SM2 ALU

