



Arano TCS640

TCS640 2x28W/840 HFP AC-MLO ALU

ARANO, 2, 28 W, 840 neutralna biel, HF Performer, Akrylowa optyka z mikrosoczewkami, Aluminium

Oprawy Arano to linia opraw do świetlówek TL5, wyposażone w mikrooptyki Philips. Opatentowane mikrooptyki z trójwymiarowymi lamelami łączą w sobie miniaturowe wymiary z optymalnymi osiąganymi jeśli chodzi o rozsył światła, komfort wizualny i wydajność. Oprawy te są w pełni zgodne z obowiązującą normą dla miejsc pracy (EN12464-1). Dostępne w wersji do montażu na powierzchni, do zwieszania, wolnostojące i do montażu na ścianie – niektóre z oświetleniem bezpośrednim/pośrednim – umożliwiają tworzenie jasnych, zapraszających wnętrz. Złożone oprawy Arano mogą być łączone w celu stworzenia układów liniowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]
Osprzęt	HFP [HF Performer]
Rodzina produktów	TCS640 [ARANO]
Sterownik wbudowany	-
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s

Dane techniczne oświetlenia

Liczba źródeł światła	2
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	-



Typ klosza	Akrylowa optyka z mikrosoczewkami
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	28 W
Przewód	-
Mechanika i korpus	
Materiał klosza/soczewki	Akrylowe
Odległość od punktu zaczeplenia (Nom)	1 000 mm
Kolor Korpusu	Aluminium
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP40 [Ochrona przed przewodami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Arano TCS640

Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCS640 2x28W/840 HFP AC-MLO ALU
Pełna nazwa produktu	TCS640 2x28W/840 HFP AC-MLO ALU
Full EOC	871155975012500
Kod zamówienia	75012500

Materiał Nr (12NC)	910501273803
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559750125
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711559750125

Rysunki techniczne



Product
TCS640 2x28W/840 HFP AC-MLO ALU

