



Arano TCS640

TCS640 1x35W/830 HFP AC-MLO ALU

ARANO, 1, 35 W, 830 barwa ciepło-biała, HF Performer,
Akrylowa optyka z mikrosoczewkami, Aluminium

Oprawy Arano to linia opraw do świetlówek TL5, wyposażone w mikrooptyki Philips. Opatentowane mikrooptyki z trójwymiarowymi lamelami łączą w sobie miniaturowe wymiary z optymalnymi osiąganymi jeśli chodzi o rozsył światła, komfort wizualny i wydajność. Oprawy te są w pełni zgodne z obowiązującą normą dla miejsc pracy (EN12464-1). Dostępne w wersji do montażu na powierzchni, do zwieszania, wolnostojące i do montażu na ścianie – niektóre z oświetleniem bezpośrednim/pośrednim – umożliwiają tworzenie jasnych, zapraszających wnętrz. Złożone oprawy Arano mogą być łączone w celu stworzenia układów liniowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	TL5 [TL5]
Osprzęt	HFP [HF Performer]
Rodzina produktów	TCS640 [ARANO]
Sterownik wbudowany	-
Znak CE	Tak
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzoną drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s
Dane techniczne oświetlenia	
Liczba źródeł światła	1
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ optyki	-


Typ klosza	Akrylowa optyka z mikrosoczewkami
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	35 W
Przewód	-
Mechanika i korpus	
Odległość od punktu zaczeplenia (Nom)	1 300 mm
Kolor Korpusu	Aluminium
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP40 [Ochrona przed przewodami]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Arano TCS640

Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TCS640 1x35W/830 HFP AC-MLO ALU
Pełna nazwa produktu	TCS640 1x35W/830 HFP AC-MLO ALU
Full EOC	871155975220400
Kod zamówienia	75220400

Materiał Nr (12NC)	910501290003
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711559752204
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8711559752204

Rysunki techniczne



Product
TCS640 1x35W/830 HFP AC-MLO ALU

